

KERN YKG-01

Imprimante Dot-Matrix

KERN

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Imprimante

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	160×245×140 mm
Matériau	plastiques

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Alimentation électrique amovible	amovible
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	24 V DC 1,5 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche ronde à 3 pôles

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	330×300×220 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d'expédition	4,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761253056
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

