

KERN YKH-01

KERN

Imprimante thermique de haute qualité – rapide, facile à utiliser




Dimensions emballage (L×P×H)	300×330×215 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	5,0 kg
Poids d'expédition	5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761253520
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Imprimante thermique

Forme de construction

Matériau	plastiques
----------	------------

Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	UK
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	24 V DC 1,5 A
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche ronde à 3 pôles

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
---------------------	-----