



Panneau Solaire Plug and Play 800W WiFi TX-274

Kit d'énergie solaire simple et utile pour réduire votre consommation d'énergie, incl. WiFi



- Installation sur un toit plat, une terrasse, un balcon, une clôture etc...
- Installation simple : brancher, démarrer, économiser de l'énergie
- Données et alarmes en temps réel sur l'application S-Miles
- Acquisition de données sur la production d'énergie
- Adapté à l'injection d'électricité dans le réseau domestique 230V
- Puissance d'alimentation maximale de l'onduleur 800W
- Idéal pour couvrir la charge de base pendant la journée dans votre maison
- 3 diodes de dérivation pour un meilleur rendement électrique
- Module demi-cellule 108 (12x9)



Caractéristiques techniques:

- Panneau solaire: Monocristallin
- Connexion par câble: MC4
- Puissance maximale: 410W
- Tension de puissance maximale (Vmp): 31,46V
- Courant de puissance maximale (Imp): 13,04A
- Rendement du module: 20,97%
- Tension maximale du système: 1000V
- Longueur câble: Panneau1=90cm / Panneau2=150cm
- Température de fonctionnement: -40°C ~ +85°C

Poids / Dimensions (total): 45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Compatibilité: Application "S-Miles Installer"; iOS 13.0 ou version supérieure ; Android 10.0 ou version supérieure/ EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (11-2023)

Contenu de la livraison: 1x Micro-onduleur PV 800W, 2x Module solaire 410W, 1x Câble de connexion 5m, 1x Manuel d'utilisation

Rendement:

Panneau solaire:
Puissance 800 watts
Ø Production d'électricité / an 850 kWh
Ø Production d'électricité / jour 2.33 kWh

Garantie:

Panneau solaire
Garantie limitée de 25 ans sur la puissance de crête (80 % de la puissance de sortie)
Garantie limitée de 13 ans sur le produit
Micro-onduleur
Garantie limitée de 12 ans (144mois)

Numéro d'article: 5121

