




Table solaire 400W TX-250

Solution à double usage: centrale solaire et table



-  **Plug and Play**
-  **400W Onduleur**
-  **410W Panneau solaire**
-  **5m Câble de connexion**
-  **Système sur réseau**
-  **Ajustement de l'angle (20°/30°/35°)**
-  **Capacité de 6 à 8 personnes**
-  **IP67 Étanche à l'eau et à la poussière**
-  **Suivi de la puissance**



- **Solution à double usage : centrale solaire et table**
- **Installation facile : brancher, démarrer, économiser de l'énergie**
- **Ajustement de l'angle pour un meilleur rendement (20°/30°/35°)**
- **Suivi de la puissance possible via APP et web view**
- **Idéale pour couvrir la charge de base pendant la journée dans votre maison**
- **Solution partiellement prémontée : il ne reste plus qu'à visser les pieds au cadre**
- **Optimale pour les terrasses et les balcons (une véritable alternative aux panneaux solaires plug & play)**

Caractéristiques techniques :

- Panneau solaire: Monocristallin
- Connexion par câble: MC4
- Puissance maximale: 410W
- Rendement du module: 20,97%
- Micro-onduleur 400W**
- Puissance de sortie nominale: 400VA
- Courant de sortie nominal: 1,74A
- Tension de sortie nominale: 230V
- Gamme de fréquences: 2.403 - 2.475GHz
- Puissance d'émission rayonnée: max. 69,2mW
- Matériaux: Cadre : Aluminium, recouvert de particules de plastique; Verre : Verre trempé à faible teneur en fer 3,2 mm"
- Couleur: Noir
- Charge maximale : 25 kg
- Poids / Dimensions (total): 32,5kg / 173 x 114 x 84cm
- Compatibilité: Application "S-Miles Installer": iOS 13.0 ou version supérieure ; Android 10.0 ou version supérieure/ EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Rendement:

- Panneau solaire: Puissance 400 watts**
- Ø Production d'électricité / an 380 - 500kWh**
- Ø Production d'électricité / jour 1,04 - 1,37 kWh**



Contenu de la livraison:

- 1 micro-onduleur photovoltaïque 300 W, 1 panneau solaire 400 W, 1 cadre de table (pré-assemblé), 4 pieds de table, 1 câble de connexion 5 m, 1 manuel d'utilisation

Numéro d'article: 5082

