



WT1012M

KIT DE RÉPARATION

1 CANAL, 95 W, 230 V

N° DE COMMANDE : T0053460699

COMPACT. PUISSANT. POLYVALENT.
AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ



Découvrez la station de soudage WT 1M, votre partenaire ultime en matière de productivité.

Découvrez la station de soudage WT 1M, votre partenaire ultime en matière de productivité. Grâce à des temps de chauffe et de récupération extrêmement rapides, elle permet de réaliser toutes les tâches sans effort. Plus besoin de jongler avec les outils ou de compromettre les performances - juste une polyvalence fiable et une valeur inégalée. Optez pour une précision sans souci et une productivité sans faille. Choisissez les stations de soudage Weller WT.

+ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

> KIT DE RÉPARATION

pour couvrir les tâches de soudage et de dessoudage micro et standard,
y compris WTMT MS Pince micro avec technologie de panne active (cartouche)

> FAMILLE DE PANNES RTW

Temps de chauffe de 5 secondes

> HAUTE PRODUCTIVITÉ

> UTILISATION INTUITIVE

grâce à une structure de menu claire

> ENCOMBREMENT RÉDUIT

grâce à l'empilabilité

> AFFICHAGE GRAPHIQUE RÉTROÉCLAIRÉ LC

> HAUTE PERFORMANCE ET FONCTIONNALITÉ

nombreux outils connectables

> COUVERCLE DE BOÎTIER

utilisable comme stockage

> TEMPS OFF, FENÊTRE DE PROCESSUS,

fonction de verrouillage, décalage

> CONNECTABLES

aux unités d'extraction des fumées ZeroSmog

> ESD-SAFE



ÉTENDUE DE LA FOURNITURE

WT1M Bloc de alimentation, 230V

WTMT MS Pince, 80 W, 24V

RTWMS 030 K Micro Pance (2 x 40 W)

WSR 211 Support de sécurité avec Stop & Go Function

CARACTÉRISTIQUES STATION DE SOUDAGE WT 1M

Dimensions L x W x H (mm) 150 x 130 x 101

Dimensions L x W x H (inch) 5.91 x 5.12 x 3.98

Protection 230V (mA) T1

Poids Env. (kg) 1,9

Tension de réseau (V/Hz)

230 / 50

120 / 60

100 / 50/60

Puissance absorbée (W) 95

Classe de sécurité I, boîtier antistatique

III, outil de soudage

Plage de température / Dependant de l'outil

°C 50 - 450 / 550

°F 150-850 / 950

Précision de température (°C/°F) $\pm 9 / \pm 17$

Stabilité de température (°C/°F) $\pm 2 / \pm 4$

Sous réserve de modifications techniques !

CARACTÉRISTIQUES WTMT MS MICRO PINCE

Plage de température °C 100 - 450

Plage de température °F 200 - 850

Puissance absorbée 80 W (2 x 40 W)

Tension de réseau (V/Hz) 12V / AC

Temps de chauffe (50°C to 350°C) (120°F to 660°F) 5 sec.

Support de sécurité WSR 211

Série type de panne RTWMS / RTWPS

Bloc d'alimentation WT 1M, WT 2M, WR 3M

Sous réserve de modifications techniques !

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Plus d'informations