



ZEROSMOG GUARD

ASPIRATEUR DE FUMÉE POUR UN SEUL UTILISATEUR 74 W, 230 V

N° DE COMMANDE : FT91021699

- > Aspirateur de fumée pour un seul utilisateur 74 W, 230V
- > Filtration de haut niveau - pour un air plus propre et plus sain
- > Filtration des particules et des gaz à haute efficacité
- > Élimination des odeurs pendant le brasage
- > La turbine puissante maintient une aspiration optimale pendant toute la durée de vie du filtre
- > Débit élevé pour aspirer toutes les fumées
- > Surveillance de l'état du filtre pour assurer son remplacement en temps voulu
- > Une barre lumineuse indique l'état de l'aspirateur de fumée
- > Silencieux - le niveau de bruit le plus bas du marché
- > Remplacement facile du filtre principal et du préfiltre
- > Peu d'entretien
- > Interrupteur marche/arrêt facile d'accès
- > Compatible avec les tuyaux Easy-Click 60 de Weller

L'air pur est un droit pour les travailleurs !

Respirez facilement dans un environnement sain tout au long de la journée.

Les nouveaux aspirateurs de fumées Weller ZeroSmoG Guard se place sous le plan de travail.

+ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

> AIR PROPRE ET SAIN.

Il fournit une qualité de l'air supérieure grâce à une filtration à haute efficacité des particules et des gaz de soudure sur une grande surface de filtrage (filtre à particules HEPA H13, charbon actif et permanganate de potassium).

> EXPÉRIENCE SUPÉRIEURE

Le niveau de bruit le plus faible du marché garantit un environnement de travail sain, agréable et confortable.

> REMPLACEMENT RAPIDE ET FACILE DU FILTRE

Il assure le confort de l'utilisateur grâce au remplacement rapide et sans problème du préfiltre et du filtre principal.

> CONCEPTION COMPACTE

Gain de place grâce à une conception compacte, sous le plan de travail, idéale pour une utilisation par un seul utilisateur.

> ASPIRATION PUISSANTE

La turbine robuste maintient une pression d'aspiration suffisante pendant toute la durée de vie du filtre, assurant un débit élevé pour capturer efficacement toute la fumée.

> CONTRÔLE MAXIMAL

La surveillance de l'état du filtre permet de procéder à des changements opportuns, car un filtre plein ne peut pas filtrer l'air efficacement.

> POSSIBILITÉS DE CONNECTIVITÉ

Weller station de soudage (WT, WX, Wxsmart) -PC

> SÉCURITÉ ESD



ÉTENDUE DE LA FOURNITURE

ZeroSmoG Guard, 230V
1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif + permanganate de potassium)
5 x préfiltres ePM1-75%

CARACTÉRISTIQUES ZEROSMOG GUARD

Dimensions L x W x H (mm) 270 x 336 x 435

Dimensions L x W x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Poids Env. (kg)

9,5

Tension de réseau (V/Hz)

(220-240V~) 50/60 Hz

Niveau sonore à une p distance d'1 m

< 70 dBA

Puissance absorbée (W/V)

74 W (220-240V~)

Vide max.(Pa/V)

2700

Volume refoulé max. (m³/h)

100

Premier filtre

Préfiltre en fibre de verre ePM1-75% selon ISO16890

Filtre compact

Kit de filtre standard ZeroSmoG Guard (FT91000048)

Kit de filtres à gaz à large bande ZeroSmoG Guard (FT91000049)

Kit de filtres pour adhésifs ZeroSmoG Guard (FT91000051)

Sous réserve de modifications techniques !



Plus d'informations