



ZEROSMOG GUARD LIGHT KIT1 ALFA

ASPIRATEUR DE FUMÉE POUR UN
SEUL UTILISATEUR AVEC BRAS
ET BUSE ALFA 74 W, 230 V

N° DE COMMANDE : FT91024699

L'air pur est un droit pour les travailleurs !

Respirez facilement dans un environnement sain tout au long de la journée. Les nouveaux aspirateurs de fumées Weller ZeroSmog Guard se place sous le plan de travail.

- > Kit aspirateur de fumée pour un utilisateur avec accessoires 74 W, 230V
- > Filtration de haut niveau - pour un air plus propre et plus sain
- > Filtration des particules et des gaz à haute efficacité
- > Élimination des odeurs pendant le brasage
- > La turbine puissante maintient une aspiration optimale pendant toute la durée de vie du filtre
- > Débit élevé pour aspirer toutes les fumées
- > Silencieux - le niveau de bruit le plus bas du marché
- > Remplacement facile du filtre principal et du préfiltre
- > Peu d'entretien
- > Interrupteur marche/arrêt facile d'accès
- > Compatible avec les tuyaux Easy-Click 60 de Weller

+ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

> AIR PROPRE ET SAIN.

Il fournit une qualité de l'air supérieure grâce à une filtration à haute efficacité des particules et des gaz de soudure sur une grande surface de filtrage (filtre à particules HEPA H13, charbon actif).

> EXPÉRIENCE SUPÉRIEURE

Le niveau de bruit le plus bas du marché garantit un environnement de travail sain, agréable et confortable.

> REMPLACEMENT RAPIDE ET FACILE DU FILTRE

Il assure le confort de l'utilisateur grâce au remplacement rapide et sans problème du préfiltre et du filtre principal.

> CONCEPTION COMPACTE

Gain de place grâce à une conception compacte, sous le plan de travail, idéale pour une utilisation par un seul utilisateur.

> ASPIRATION PUISSANTE

La turbine robuste maintient une pression d'aspiration suffisante pendant toute la durée de vie du filtre, assurant un débit élevé pour capturer efficacement toute la fumée.

> SÉCURITÉ ESD



ÉTENDUE DE LA FOURNITURE

ZeroSmog Guard Light, 230V
1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif)
5 x préfiltres ePM1-75 %
1 x buse ALFA
1 x bras OF15
1 x pince de bureau



CARACTÉRISTIQUES ZEROSMOG GUARD LIGHT

Dimensions L x W x H (mm) 270 x 336 x 435 Dimensions L x W x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13
Poids Env. (kg) 9,5
Tension de réseau (V/Hz) (220-240V~) 50/60 Hz
Niveau sonore à une pdistance d'1 m < 70 dBA
Puissance absorbée (W/V) 74 W (220-240V~)
Vide max.(Pa/V) 2700
Volume refoulé max. (m³/h) 100
Premier filtre Préfiltre en fibre de verre ePM1-75% selon ISO16890
Filtre compact Kit de filtre standard ZeroSmog Guard (FT91000048) Kit de filtres à gaz à large bande ZeroSmog Guard (FT91000049) Kit de filtres pour adhésifs ZeroSmog Guard (FT91000051)
Sous réserve de modifications techniques !

