


RollPilot Mini

Podomètre





Le télémètre à roue s'utilise avec grande fiabilité sur des droites et des courbes. La roue, qui mesure au centimètre près, détermine des distances jusqu'à 9 999,9 mètres et affiche les mesures prises sur un écran facile à lire. Le format compact permet la prise directe de mesures de mur à mur. Une aiguille mobile indique avec précision les positions initiale et finale. Chaque avancée entraîne une addition, chaque recul une soustraction. Le manche télescopique et la béquille escamotable le rendent facile à transporter.



- Télémètre pour les lignes droites et les courbes
- Valeurs mesurées précises jusqu'à 9.999,9 m
- Format compact pour des mesures directes de mur à mur
- Indication exacte des positions de départ et finale grâce à l'aiguille mobile
- Transport facile grâce à la configuration télescopique
- Roue de mesure mécanique 0,5 mètre de circonférence
- Entraînement direct sans usure
- Béquille escamotable

DONNÉES TECHNIQUES

Précision	± 0,1%
Portée	0 - 9.999,9 m
Rayon de la roue de mesure	79,5 mm
Circonférence de la roue de mesure	500 mm
Unités	m
Conditions de travail	-20°C ... 80°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Dimensions (L x H x P)	159 mm x 1100 mm x 124 mm
Poids	550 g (sans accessoires)



MATÉRIEL LIVRÉ

