



ThermoTester

Thermomètre numérique pour le foyer, la gastronomie, le commerce, l'artisanat et l'industrie - Utilisation de matériaux recyclés pour la durabilité

Le thermomètre numérique à piquer ou plonger est destiné à être utilisé à domicile, dans la restauration, l'artisanat et l'industrie. Les valeurs mesurées minimale et maximale peuvent être affichées pour déterminer les différences de température. L'appareil présente de nombreux avantages, dont la vaste plage de mesure et la durée de mesure et la réponse rapides. L'utilisation est pratique grâce à l'écran à cristaux liquides bien lisible. Le boîtier est composé, en grande partie, d'un matériau recyclé et apporte une contribution précieuse à la durabilité.

- Une construction durable : la grande partie du boîtier est en matière plastique recyclée
- Thermomètre numérique pour une utilisation à domicile, dans la restauration, l'artisanat et l'industrie
- Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à la vaste plage de mesure de la température
- Réponse rapide
- Fonction Hold pour la fixation de la valeur mesurée actuelle à l'écran
- Affichage Min/Max
- Affichage à cristaux liquides bien lisible



BIG LC-DISPLAY



1x LR44

DONNÉES TECHNIQUES

Grandeur à mesurer	Température de contact
Fonctions	HOLD max. min.
Plage de mesure température de contact	-40°C ... 250°C
Précision température de contact	1,5% ± 2°C
Résolution température de contact	0,1°C
Caractéristiques	Pointe de mesure de 117 mm de long
Alimentation électrique	1 x 1,5V LR44 (AG13)
Dimensions (L x H x P)	33 mm x 210 mm x 20 mm
Poids	40 g (pile incluse)

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.030E

GTIN (EAN) 4021563735778

UV 5