

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Polisseuse

PRO GPO 12V-77



Précision du polissage en toute simplicité

Les caractéristiques les plus importantes

Régime à vide	600 – 2.200 tr/min
Ø Eponge de polissage	77 mm

Référence 0 601 9L3 000

Caractéristiques techniques

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Régime à vide	600 – 2.200 tr/min
Ø Eponge de polissage	77 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	77 x 214 x 126 mm
Tension de batterie, compatible avec	12,0 V

Informations sur les bruits et vibrations

Polissage

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Puissance constante grâce au moteur sans charbon
- Pratique et flexible avec gâchette de vitesse pour un réglage précis
- Confort d'utilisation grâce à l'interrupteur de blocage pour une utilisation continue sans fatigue
- Conception compacte et ergonomique permettant de supprimer les rayures profondes et de polir facilement les petites zones difficiles d'accès



Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : <https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/>

