

Pince multimètre numérique Fluke 302+



MESURE DE COURANT C.A. JUSQU'À 400 A

Mesure le courant c.a. jusqu'à 400 A pour diagnostiquer les problèmes électriques tels que la surcharge, les courts-circuits et les câblages défectueux

TENSION C.A./C.C. JUSQU'À 600 V

Adaptée à une large gamme d'applications avec un niveau de sécurité CAT IV 300 V/CAT III 600 V

FONCTIONS DE MESURE ESSENTIELLES

Dépanne les problèmes électriques dans une large gamme de systèmes avec courant c.a., tension c.a./c.c., résistance et fonctions de continuité

La qualité, la fiabilité et la précision Fluke à portée de main

La Fluke 302+ est une pince multimètre numérique haute qualité, conçue pour s'adapter à votre façon de travailler. Il s'agit de l'outil de dépannage idéal dès le premier passage : suffisamment petit pour se loger dans un sac de travail, suffisamment robuste pour résister à une utilisation quotidienne et extrêmement simple à utiliser. Le tout sans compromettre la sécurité. Ne vous laissez pas tromper par sa taille : pour les applications quotidiennes où la précision TRMS n'est pas nécessaire, la Fluke 302+ fournit des mesures fiables jour après jour.

Grâce à sa capacité à mesurer le courant c.a. jusqu'à 400 A, ainsi que la tension c.a./c.c. et la résistance, la Fluke 302+ permet de gérer une large gamme d'applications telles que le dépannage d'un disjoncteur qui continue à déclencher, la mesure des charges de circuit, l'identification des disjoncteurs et le diagnostic de l'état du moteur.

Caractéristiques principales :

- Pince multimètre compacte, simple d'utilisation, avec grande mâchoire de 30 mm prenant des mesures sur des conducteurs extra-larges
- Mesure de charges de courant alternatif élevées jusqu'à 400 A pour une large gamme d'applications
- Précision élevée de 1,8 % pour les tâches de dépannage
- L'écran rétroéclairé vous offre une meilleure visibilité dans les zones faiblement éclairées et très éclairées
- Le niveau de sécurité CAT IV 300 V/CAT III 600 V offre confiance et tranquillité d'esprit
- Fournie avec le jeu de cordons de mesure Fluke TL75 Hard Point™ pour les applications générales
- Garantie standard de 2 ans

Caractéristiques générales

Intensité CA	
Plage	400,0 A
Précision	1,8 % ± 5
Tension CA	
Plage	600,0 V
Précision	1,5 % ± 5
Tension CC	
Plage	600,0 V
Précision	1,0 % ± 5
Résistance	
Plage	400,0/4000 Ω
Précision	1 % ± 5
Continuité	≤ 70 Ω
Rétroéclairage	Oui
Maintien des données	Oui
Dimensions	
H x L x P (mm)	207 x 75 x 34
Taille de la mâchoire	30 mm
Norme de sécurité	CAT III 600 V/CAT IV 300 V
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Fréquence de rafraîchissement de l'écran	> 2 fois/s
Cordons de mesure	TL75
Batterie	2 piles AAA
Garantie	2 ans

Modèles disponibles

Modèle	Description
FLUKE-302+	Pince multimètre numérique Fluke 302+ CAT III, jeu de cordons de mesure Fluke TL75 Hard Point™, 2 piles AAA (installées), garantie de 2 ans



Fluke. Les outils les plus fiables au monde.™

www.fluke.com

©2024 Fluke Corporation.
Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
240340-fr

Toute modification de ce document est interdite sans autorisation écrite de Fluke Corporation.