

Adaptateur de voyage TX-358



Compatible avec les prises USA, Australie, Royaume-Uni et Europe (UE)



Convient pour les voyages dans le monde entier



Équipé de ports USB-A et USB-C (puissance totale 12 W)



Curseur réglable pour sélectionner le type de prise selon le pays



- Compatible avec les prises USA, Australie, Royaume-Uni et Europe (UE)
- Convient pour les voyages dans le monde entier
- Équipé de ports USB-A et USB-C (puissance totale 12 W)
- Curseur réglable pour sélectionner le type de prise selon le pays
- Design compact et léger, idéal pour le voyage
- Interrupteur de sécurité permettant d'alimenter une seule prise à la fois
- Fusible remplaçable pour une sécurité renforcée
- Utilisation simple et intuitive

Spécifications techniques:

- Tension nominale: 100–250 V~ 10 A max., 2500 W max.
- Puissance de sortie AC max.: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W
- Entrée: 100–250 V~, 50–60 Hz, 0,5 A
- Sortie USB: 5,0 V / 2,4 A (total), 2,4 A max. par port
- Puissance totale DC: 12 W
- Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
- Matériau: PC (polycarbonate)

Contenu de l'emballage:

Adaptateur de voyage TX-358, manuel d'utilisation