

Pinces de Terre CA 6418

Pince de terre à tête oblongue

CONTRÔLEZ LES BOUCLES DE TERRE SUR BARRES RECTANGULAIRES

- Mesure de la résistance de boucle de 0,01 à 1200 Ω
- Mesure de courant de 0,5 mA à 20 A
- Alarmes disponibles en Ω et A
- Mémorisation horodatée de 300 mesures
- Maintien automatique de l'affichage à l'ouverture de la pince
- Calibration automatique de l'entrefer
- Recalibration possible sans retour usine



Conçu et fabriqué en France 

IP 40


**150 V
CAT III**

**100 V
CAT IV**

Mesurer pour mieux Agir



Pince CA 6418 , pour enserrer tout type de barrettes de terre



Caractéristiques techniques CA 6418

OHMMÈTRE DE BOUCLE

Plages de mesure	0,010 à 0,099 Ω	0,10 à 0,99 Ω	1 à 49,9 Ω	50 à 149 Ω	150 à 245 Ω	250 à 440 Ω	450 à 640 Ω	650 à 1200 Ω
Résolution	1 m Ω	10 m Ω	100 m Ω	1 Ω	5 Ω	10 Ω	10 Ω	50 Ω
Tension à vide	$\pm (1,5 \%L + 0,01 \Omega)$	$\pm (1,5 \%L + 2 r)$	$\pm (1,5 \%L + 2 r)$	$\pm (2,5 \%L + 2 r)$	$\pm (5 \%L + 2 r)$	$\pm (10 \%L + 2 r)$	$\pm (15 \%L + 2 r)$	$\pm (20 \%L + 2 r)$

AMPÈREMÈTRE

Plages de mesure	0,5 à 9,995 mA	10,00 à 99,90 mA	100,0 à 299,0 mA	0,300 à 2,990 A	3,00 à 20,00 A
Résolution	50 μ A	100 μ A	1 mA	10 mA	100 mA
Précision	$\pm (2 \%L + 200 \mu$ A)	$\pm (2 \%L + r^*)$	$\pm (2 \%L + r)$	$\pm (2 \%L + r)$	$\pm (2 \%L + r)$

SETUP

Alarmes	Configurables en Z et I
Buzzer	Actif
HOLD	Manuel ou PRE-Hold automatique
Extinction automatique	Actif / Inactif

Caractéristiques générales CA 6418

OHMMÈTRE DE BOUCLE

Afficheur	LCD 152 segments – Surface active 48 x 39 mm
Mémoire	300 mesures horodatées
Alimentation	4 piles alcalines 1,5 V LR06 AA ou 4 batteries NiMH
Autonomie	2 400 mesures de 30 s
Calibration	Automatique au démarrage
IEC 61010	100 V CAT IV , 150 V CAT III
Étanchéité	IP 40
Dimensions	300 x 106 x 56 mm
Masse	1,2 kg environ piles incluses

Etat de livraison

Un CA 6418 livré avec :

- 1 x valise de transport
- 4 x piles 1,5 V
- 1 x dragonne
- 1 x CD Rom contenant les notices de fonctionnement
- 1 x guide de démarrage rapide
- 1 x fiche de sécurité multilingues
- 1 x certificat de vérification

Pour commander

CA 6418.....P01122118
Boucle de calibration CL1.....P01122301



INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 38
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

FRANCE
Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 85
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél. : +41 44 727 75 55
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

LIBAN
Chauvin Arnoux Middle East
PO Box 60-154
1241 2020 Beirut
Tél. : +961 1 890 425
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

