4 006885 701601

7016000
W42





wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany
www.wolfcraft.com





Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni
del tuo Comune

für • for • pour • per

Arrow:	JT 21, T 27
Black & Decker:	A5751, A5752, A5980
Bosch:	HT 8, HT 14, HMT 53, PTK 14 E, PTK 3,6 LI
Einhell:	TC-CT 3,6 Li, TC-EN 20 E
Esco:	Compacta 530, Decora 530, Derby 530 ,Esco 10, -20, -30, -40 -50, -90, HT 53051, HT 53052, HT 53053, HT 53055
Kwb:	PT 8, PT 10, -PT 14, HT053, MT 10, T8, T9, T14, T17, TT14
Lux:	HT Mini 196250, 195015, 195000,195040, 195060, 195010, 195020, 195030, Decotacker
Novus:	J-01A, J-01AS, J-01, J-02, J-08 ABH, J-09 ABH, J-16 EADHG, J-17, J-18, J-19 EADHG, J-19 EAD, J-17 DA, J-102 DA, J-105 EADHG, J-214, EA J-316 A, J-08XX, J-09XX
Piranha:	X 70004, X 70005, X 70006, X 70101, X 70102
Rapid:	R53, -153, -253, -353, -453, -553, MS4.1, M10R
Rocafix:	MS 05, MS 20, MS 30, MS 40, MS 100, MS110, MS 500, ES230, HS21, MS10
Rocagraf:	Fix 102, Fix 103, Fix 106, ROC 11
Stanley/Bostitch:	Hobby 8, HD 14, Pro 8, ST 10, ST 14, Vario 14, TR45, TR150L, Hammertacker
wolfcraft:	6999, tacocraft HT8, tacocraft 8, Universal-Tacker, Profi-Multifix, 7005, tacocraft 10, tacocraft 7, tacocraft 14, tacocraft P10, tacocraft P14+, tacocraft M10, tacocraft M14+, tacocraft ET14+, 7090

4 006885 701601

TYP 053

4000x



6 mm

1/4"



7016000