

Fiche technique | Numéro d'article: 281-407

Fiche de contrôle; Largeur 6 mm; Courant nominal 24 A; pour 0,08 mm² - 2,5 mm²

www.wago.com/281-407



RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Couleur: **Données****Données électriques****Ratings per IEC/EN 60664-1**

Courant	24 A
---------	------

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Nombre total des points de serrage	1
Nombre total des potentiels	1
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	6 mm / 0.236 inch
---------	-------------------

Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0.032 MJ
Poids	2.219 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918255622
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

Téléchargements**Documentation****Bid Text**

281-407

Oct 12, 2017

DOC

Téléchargement



24,1 kB

smartDATA

CAD data

3D Download 281-407

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.