

Fiche technique | Numéro d'article: 289-578

Module interface; avec connecteur femelle Mini-Sub-D; 37 pôles; pour connecteur extérieur à raccordement par soudure; avec étriers de serrage; avec sens d'enfichage vertical




www.wago.com/289-578



Similar to picture

RoHS Compliant

BOMcheck.net



Données

Données électriques

Operating voltage	≤ 100 VAC; ≤ 125 VDC
Courant nominal	2 A
Résistance de contact max.	30 mΩ
Fonctions spéciales	With shield connection

Sécurité & Protection

Tension de référence	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0.8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20

Données de raccordement

Nombre de pôles	37
Type de connexion 1	System
No. of poles	37
Pluggable connector	D-subminiature; female connector
For mating connectors	With solder connection
Sens d'enfichage	Vertical
Pull relief	Stud bolts UNC 4-40
Type de connexion 2	Field
No. of poles 2	37
Design 2	PCB terminal blocks, 2-row
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
WAGO terminal 2	WAGO 236 Series
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Note (Section de conducteur)	12 AWG: THHN, THWN
Niveau de performance	2 / 200 opérations

Données géométriques

Largeur	99 mm / 3.898 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail	34 mm / 1.339 inch
Profondeur	85 mm / 3.346 inch

Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
En boîtier	Mounting carrier

Données du matériau

Contact de connecteur	Au sur Ni
Charge calorifique	1.184 MJ
Poids	112.9 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 50 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85 % (non condensing)

Normes et spécifications

Normes/spécifications	UL 840
-----------------------	--------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4045454473792
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	6 (Interface Electronics)




Autorisations / certificats

Approbations UL


Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	E175199 Vol.2 Sec.1

Produits correspondants

Marking accessories

	N° art.: 709-177 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/709-177
	N° art.: 709-178 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable	www.wago.com/709-178
	N° art.: 709-196 Bandes de marquage; vierge; Largeur 7,5 mm; longueur 1 m; repérage centré - repérage des groupes; transparent	www.wago.com/709-196

tools

	N° art.: 210-720 Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm	www.wago.com/210-720
--	---	--

Téléchargements

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Téléchargement
--	-------------------------	-----------------	----------------

smartDATA

CAD data



3D Download 289-578

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.