


Stapelbare Ø 4 mm-Stecker


XZGL-410 XZGL-425



Stapelbare Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Durch den Schutzkragen reichen die Luft- und Kriechstrecken aus, um mit diesem Stecker versehene Messleitungen sicher und normgerecht bis 600 V, CAT II auch an ältere Messgeräte anzuschließen, die noch nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind.

Schraubanschluss.

Stackable Ø 4 mm Plugs



Stackable Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With retractable sleeve to prevent accidental touching. As a result of the protective collar, the clearances and creepage distances allow test leads equipped with this plug also to be safely connected to older test instruments not yet fitted with safety sockets up to 600 V, CAT II in conformity with the standards.

Screw connection.

Fiches Ø 4 mm à reprise arrière



MAH 557
MAH 558

XZGL-410: 1 mm ² Min. Ø 3,4 mm Max. Ø 3,9 mm	XZGL-425: 2,5 mm ² Min. Ø 3,4 mm Max. Ø 3,9 mm
---	---

Fiches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable. Grâce à la garde de protection, les lignes de fuite et les distances dans l'air sont suffisantes pour utiliser des cordons de mesure composés de ces fiches en toute sécurité jusqu'à 600 V, CAT II, même connectés à d'anciens appareils, non équipés de douilles de sécurité. **Raccord à visser.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Montageanleitung Assembly instructions Instructions de montage		*Farben *Colours *Couleurs
XZGL-410	66.9327-*	600 V, CAT II / max. 19 A	MAH 557	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28
XZGL-425	66.9328-*	600 V, CAT II / max. 32 A	MAH 558	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28