

Ⓢ **Bedienungsanleitung**

LED-Leiste USB RGB 50 cm

Best.-Nr. 1391792

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Dekorations- bzw. Effektbeleuchtung im Innenbereich. Die Spannungsversorgung erfolgt via USB.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- LED-Leiste USB RGB 50 cm
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - übereinenlängerenZeitraumunterungünstigenUmgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Achtung, LED-Licht:
 - Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken!
 - Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme



- Schneiden Sie keine Stücke von der LED-Leiste ab.
- Verbinden Sie das Produkt nicht mit anderen LED-Leisten.
- Trennen Sie unter keinen Umständen das Kabel von der LED-Leiste.

- Lösen Sie bei Bedarf die Schutzfolie von der Rückseite der LED-Leiste und befestigen Sie die LED-Leiste an einer geeigneten Oberfläche. Die Oberfläche muss glatt und sauber (staubfrei, fettfrei und trocken) sein.
- Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer geeigneten USB-Spannungsquelle (z.B. Computer oder Netzteil mit USB-Anschluss).
- Halten Sie den Schalter auf der Steuereinheit für 2 Sekunden gedrückt, um das Produkt einzuschalten.

- Drücken Sie kurz auf den Schalter, um zur nächsten Farbe zu wechseln. Folgende Farben sind verfügbar:
 Weiß > Blau > Grün > Rot > Meerblau > Dunkelblau > Cyan > Hellblau > Hellgrün > Hellgelb > Gelb > Dunkelgelb > Pink > Dunkelviolett > Violett > Hellviolett > Farbwechsel-Modus 1 > Farbwechsel-Modus 2 > Farbwechsel-Modus 3 > Farbwechsel-Modus 4

→ Farbwechsel-Modus 1: sprunghaft; 0,5 Sekunden pro Farbe

Farbwechsel-Modus 2: sprunghaft; 3 Sekunden pro Farbe

Farbwechsel-Modus 3: stufenweise; 3 Sekunden pro Farbe

Farbwechsel-Modus 4: stufenweise; 60 Sekunden pro Farbe

- Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie den Schalter auf der Steuereinheit für 2 Sekunden gedrückt halten.

→ Wenn Sie das Produkt erneut einschalten, wird der zuletzt gewählte Modus aktiviert.

- Trennen Sie den USB-Stecker von der Spannungsquelle, wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden.

Wartung und Reinigung

- Das Produkt ist für Sie bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei.
- Die LEDs sind fest installiert und können nicht ausgetauscht werden.
- Trennen Sie vor der Reinigung den USB-Stecker von der Spannungsquelle.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch zur Reinigung.



Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen (Verfärbungen) oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Betriebsspannung.....	5 V/DC
Stromaufnahme.....	0,5 A
Leistungsaufnahme	2,5 W
LED-Anzahl.....	15
Schutzklasse.....	III
Betriebsbedingungen.....	-25 bis +60 °C, 5 – 80 % rF
Lagerbedingungen.....	-25 bis +60 °C, 5 – 80 % rF
USB-Kabellänge.....	79 cm
Abmessungen.....	500 x 10 x 3 mm (LED-Leiste)
	51,5 x 11,5 x 30 mm (Steuereinheit)
Gewicht.....	50 g (LED-Leiste)
	15 g (Spule)



GB **Operating instructions**

LED strip USB RGB 50 cm

Item no. 1391792

Intended use

The product is intended for use as indoor decoration or effect lighting. Power is supplied via USB.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- LED strip USB RGB 50 cm
- Operating instructions

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Attention, LED light:
 - Do not look directly into the LED light!
 - Do not look into the beam directly or with optical instruments!
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operation



- Do not cut off any pieces of the LED strip.
- Do not connect the product with other LED strips.
- Never disconnect the cable from the LED strip.

- If needed, remove the protective foil from the rear side of the LED strip and attach the LED strip to a suitable surface. The surface must be smooth and clean (dust-free, grease-free, and dry).
- Connect the USB plug to a suitable voltage supply (e.g. computer or power adapter with USB port).
- Press and hold the switch on the control unit for 2 seconds to turn on the product.
- Briefly press the switch to alternate to the next colour. The following colours are available:
 - White > Blue > Green > Red > Sea blue > Dark blue > Cyan > Light blue > Light green > Light yellow > Yellow > Dark yellow > Pink > Dark purple > Purple > Light purple > Colour change mode 1 > Colour change mode 2 > Colour change mode 3 > Colour change mode 4

- Colour change mode 1: rapidly; 0.5 seconds per colour
- Colour change mode 2: rapidly; 3 seconds per colour
- Colour change mode 3: gradually; 3 seconds per colour
- Colour change mode 4: gradually; 60 seconds per colour

- Turn off the product by pressing and holding the switch on the control unit for 2 seconds.

→ When turning the product on again, it will activate the mode used last.

- Disconnect the USB plug from the voltage supply when not using the product for a longer period of time.

Maintenance and cleaning

- Despite occasional cleaning, the product is maintenance-free.
- The LEDs are fixed and cannot be replaced.
- Disconnect the USB plug from the voltage supply before cleaning.
- Use a clean, soft and dry cloth for cleaning.



Do not use any aggressive cleaning agents or chemical solutions as these may damage the housing causing discolouration and/or malfunction.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Operating voltage.....	5 V/DC
Current consumption.....	0.5 A
Power consumption.....	2.5 W
Number of LEDs.....	15
Protection class	III
Operating conditions.....	-25 to +60 °C, 5 – 80 % RH
Storage conditions.....	-25 to +60 °C, 5 – 80 % RH
USB cable length	79 cm
Dimensions.....	500 x 10 x 3 mm (LED strip)
	51.5 x 11.5 x 30 mm (control unit)
Weight.....	50 g (LED strip)
	15 g (coil)

F Mode d'emploi

Ruban à LED USB RVB 50 cm

N° de commande 1391792

Utilisation prévue

Le produit sert comme décoration et/ou éclairage à effet à l'intérieur de locaux. L'alimentation en énergie électrique est fournie via USB.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Ruban à LED USB RVB 50 cm
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- Attention ! Précautions à prendre avec les lampes à LED :
 - Ne regardez pas dans le faisceau de lumière LED !
 - Ne le regardez pas directement ou avec des instruments optiques !
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Mise en service



- Ne découpez pas le ruban à LED en morceaux.
- Ne connectez pas le produit avec d'autres rubans à LED.
- N'enlevez sous aucun prétexte le câble du ruban à LED.

- Si besoin, détachez la feuille de protection au dos du ruban à LED et fixez-le sur une surface appropriée. La surface doit être lisse et propre (sans poussière, graisse et sèche).
- Connectez la fiche USB à une source de tension USB compatible (p. ex. sur un ordinateur ou bloc d'alimentation avec un port USB).
- Pour allumer le produit, maintenez le commutateur appuyé sur l'unité de contrôle pendant 2 secondes.
- Appuyez brièvement sur le commutateur pour passer à la prochaine couleur. Les couleurs suivantes sont disponibles :
 - blanc > bleu > vert > rouge > bleu marine > bleu foncé > cyan > bleu clair > vert clair > jaune clair > jaune > jaune foncé > fuchsia > violet foncé > violet > violet clair > mode de changement des couleurs 1 > mode de changement des couleurs 2 > mode de changement des couleurs 3 > mode de changement des couleurs 4
- Mode de changement des couleurs 1 : très rapide ; 0,5 seconde par couleur
 Mode de changement des couleurs 2 : très rapide ; 3 seconde par couleur
 Mode de changement des couleurs 3 : par paliers ; 3 secondes par couleur
 Mode de changement des couleurs 4 : par paliers ; 60 secondes par couleur
- Pour éteindre le produit, maintenez appuyé pendant 2 secondes le commutateur qui se trouve sur l'unité de contrôle.
- Lorsque vous remettez le produit en fonctionnement, le mode sélectionné en dernier est activé.
- Débranchez la fiche USB du produit de la source de tension, si vous ne l'utilisez pas sur une longue période.

Entretien et nettoyage

- Le produit ne nécessite aucune maintenance de votre part, mais seulement un nettoyage de temps en temps.
- Les diodes LED sont installées de façon définitive et ne peuvent pas être remplacées.
- Avant le nettoyage, débranchez la fiche USB de la source de tension.
- Pour nettoyer, utilisez un chiffon propre, doux et sec.



N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques qui pourraient attaquer le boîtier (changement de couleur) ou en altérer le fonctionnement.

Elimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension de service.....	5 V/CC
Consommation de courant.....	0,5 A
Puissance absorbée.....	2,5 W
Nombre de diodes LED.....	15
Classe de protection.....	III
Conditions de service.....	-25 à +60 °C, 5 – 80 % hum. rel.
Conditions de stockage.....	-25 à +60 °C, 5 – 80 % hum. rel.
Longueur du câble USB	79 cm
Dimensions.....	500 x 10 x 3 mm (ruban à LED) 51,5 x 11,5 x 30 mm (unité de contrôle)
Poids.....	50 g (ruban à LED) 15 g (bobine)



Gebruiksaanwijzing

LED-strip USB RGB 50 cm

Bestelnr. 1391792

Bedoeld gebruik

Het product dient voor decoratieve of effectbelichting binnenshuis. Het product wordt via USB van stroom voorzien.

Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht zoals bijv. in de badkamer, moet te allen tijde vermeden worden.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- LED-strip USB RGB 50 cm
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Let op, LED-licht:
 - Kijk niet in de led-lichtstraal!
 - Kijk niet direct en ook niet met optische instrumenten!
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Ingebruikname



- Snij geen stukken van de LED-strip af.
- Koppel het product niet aan andere LED-strips.
- Ontkoppel het elektrisch snoer onder geen enkele voorwaarde van de LED-strip.

- Maak indien nodig de beschermfolie los van de achterkant van de LED-strip en maak de LED-strip vast aan een daarvoor geschikt oppervlak. Dat oppervlak moet glad en schoon (stof- en vetvrij en droog) zijn.
- Steek de USB-stekker in een daarvoor geschikte USB-aansluiting (bijv. van een computer of transformator met USB-aansluiting).
- Houd om het product aan te zetten de schakelaar op de besturingseenheid 2 seconden lang ingedrukt.
- Druk eventjes op de schakelaar om van kleur te veranderen. De volgende kleuren zijn beschikbaar:
 - Wit > Blauw > Groen > Rood > Zeeblauw > Donker blauw > Cyaan > Lichtblauw > Lichtgroen > Lichtgeel > Geel > Donker geel > Roze > Donker violet > Violet > Licht violet > Kleurwisselmodus 1 > Kleurwisselmodus 2 > Kleurwisselmodus 3 > Kleurwisselmodus 4

- Kleurwisselmodus 1: met sprongen; 0,5 seconden per kleur
- Kleurwisselmodus 2: met sprongen; 3 seconden per kleur
- Kleurwisselmodus 3: stapsgewijs, 3 seconden per kleur
- Kleurwisselmodus 4: stapsgewijs, 60 seconden per kleur

- Houd om het product uit te zetten de schakelaar op de besturingseenheid 2 seconden lang ingedrukt.

→ Als u het product opnieuw aanzet, wordt de laatst gekozen modus geactiveerd.

- Trek de USB-stekker uit de stroombron als u het product voor langere tijd niet denkt te gebruiken.

Onderhoud en reiniging

- Het product is, op het af en toe schoonmaken na, voor u onderhoudsvrij.
- De LED's zijn vast geïnstalleerd en kunnen niet vervangen worden.
- Trek voor het schoonmaken de USB-stekker uit de spanningsbron.
- Gebruik voor het schoonmaken van de behuizing een droog, schoon, zacht doekje.



Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen of chemische oplossingen omdat dit schade kan toebrengen aan de behuizing (verkleuringen) of afbreuk kan doen aan de werking.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.

Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	5 V/DC
Stroomverbruik.....	0,5 A
Vermogensopname.....	2,5 W
Aantal LED's.....	15
Beschermingsklasse.....	III
Bedrijfscondities.....	-25 tot +60 °C, 5 - 80 % RV
Opslagcondities.....	-25 tot +60 °C, 5 - 80 % RV
Lengte USB-kabel	79 cm
Afmetingen.....	500 x 10 x 3 mm (LED-strip)
	51,5 x 11,5 x 30 mm (besturingseenheid)
Gewicht.....	50 g (LED-strip)
	15 g (haspel)

