



- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer das Netzteil aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Außerdem besteht beim Steckernetzteil Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt und decken Sie es niemals ab.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

ⓓ Bedienungsanleitung

2 Port DVI Splitter

Best.-Nr. 1429817

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum Anschluss eines DVI-fähigen Wiedergabegeräts und 2 DVI-fähigen Ausgabegeräten. Das Produkt bietet die Möglichkeit, das digitale Videosignal eines einzelnen Wiedergabegeräts gleichzeitig auf 2 Ausgabegeräte zu übertragen. Die Spannungsversorgung des Produkts erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- 2 Port DVI Splitter
- 4x GummifüÙ
- Netzteil (5V/2A)
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäÙen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäÙ funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Als Spannungsquelle darf nur das beiliegende Netzteil verwendet werden.
- Als Spannungsquelle für das Netzteil darf nur eine ordnungsgemäÙe Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Überprüfen Sie vor dem Einstecken des Netzteils, ob die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromversorgungsunternehmens übereinstimmt.
- Netzteile dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- Ziehen Sie Netzteile nie an der Leitung aus der Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.

Anschluss und Inbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt und alle anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind.
 - Befestigen Sie bei Bedarf die GummifüÙe an der Unterseite des Produkts..
 - Platzieren Sie das Produkt auf einer stabilen, ebenen, waagerechten Oberfläche.
 - Verbinden Sie ein Wiedergabegerät über ein DVI-D Kabel mit dem Anschluss **Input**.
 - Verbinden Sie 2 Ausgabegeräte (z. B. Monitor) über DVI-D Kabel mit den Anschlüssen **Output1/2**.
 - Verbinden Sie den Niederspannungsstecker des mitgelieferten Netzteils mit der dazugehörigen Buchse des Produkts.
 - Stecken Sie das Netzteil in eine handelsübliche Netzsteckdose.
 - Schalten Sie das Produkt über den Ein-/Ausschalter **ON/OFF** ein. Der rote LED-Indikator auf dem Schalter leuchtet auf. Das Produkt ist betriebsbereit.
 - Schalten Sie die angeschlossenen Geräte ein.
- Falls das Ausgabegerät eine niedrigere Auflösung als das Wiedergabegerät bietet, passen Sie die Auflösung des Wiedergabegeräts an das Ausgabegerät an.
Verwenden Sie Dual-Link DVI-D Kabel bei Auflösungen, die höher als 1920 x 1080 sind.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von den angeschlossenen Geräten und der Stromversorgung.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts, öffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung

Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

a) DVI Splitter

Eingang	1 x DVI-D (Dual Link)
Ausgang	2 x DVI-D (Dual Link)
Unterstützte Auflösungen	bis zu 1920 x 1080 @60 Hz (Single Link) bis zu 3840 x 2160 @30 Hz (Dual Link)
Farbtiefe	24 / 30 / 36 Bit
Kabellänge.....	bis zu 10 m
Stromaufnahme	max. 0,8 A
Betriebsbedingungen.....	-5 bis +45 °C, 10 – 90 % rF (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen.....	-15 bis +55 °C, 5 – 95 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	179 x 28 x 66 mm
Gewicht.....	370 g

b) Netzteil

Eingangsspannung/-strom.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Ausgangsspannung/-strom.....	5 V/DC, 2 A
Kabellänge.....	120 cm



- For safety reasons, disconnect the power adapter from the mains socket during storms.
- Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated could destroy the product. The plug-in power supply unit also involves danger to life by electric shock! Allow the device to reach room temperature before connecting and using it. This may take several hours.
- Do not put any objects on the product and never cover it.
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operating instructions

2-port DVI splitter

Item no. 1429817

Intended use

The product is intended for connecting a DVI-compatible playback device and 2 DVI-compatible output devices. The product allows for transferring the digital video signal of a single playback device to 2 output devices simultaneously. Power is supplied via the included power adapter.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- 2-port DVI splitter
- Power adapter (5V/2A)
- 4x rubber feet
- Operating instructions



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions from our website www.conrad.com/downloads or scan the printed QR code. Follow the instructions on the website.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
- Only use the supplied mains adapter as a power supply.
- Only connect the power adapter to a normal mains socket connected to the public supply. Before plugging in the power adapter, check whether the voltage stated on the power adapter complies with the voltage of your electricity supplier.
- Never connect or disconnect power adapters if your hands are wet.
- Never unplug the power adapter from the mains socket by pulling on the cable; always use the grips on the plug.
- When setting up the product, make sure that the cable is not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay the cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

Connection and operation

- Make sure the product and all devices to be connected are switched off.
- If necessary, attach the rubber feet to the bottom of the product.
- Place the product on a stable, flat and horizontal surface.
- Connect a playback device to the **Input** connector via a DVI-D cable.
- Connect to 2 output devices (e.g. monitor) to the **Output1/2** connectors using DVI-D cables.
- Connect the low-voltage plug of the provided power adapter to the respective socket on the product.
- Connect the power adapter to a suitable household power outlet.
- Turn on the product using the **ON/OFF** switch. The red LED indicator on the switch lights up. The product is operational.
- Turn on the connected devices.

→ If the display device has a lower resolution than the playback device, change the resolution on the playback device to match the display device.

For resolutions higher than 1920 x 1080 you must use dual link DVI-D cables.

Cleaning and care

- Before cleaning, disconnect the product from the connected devices and from the power supply.
- Under no circumstances use aggressive cleanings agents, cleaning alcohol or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- There are no components located inside the product you need to maintain. Never open/dismantle the product.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

a) DVI splitter

Input.....	1 x DVI-D (dual link)
Output.....	2 x DVI-D (dual link)
Supported resolutions.....	up to 1920 x 1080 @60 Hz (single link) up to 3840 x 2160 @30 Hz (dual link)
Colour depth.....	24 / 30 / 36 bit
Cable length.....	up to 10 m
Current consumption.....	max. 0.8 A
Operating conditions.....	-5 to +45 °C, 10 – 90 % RH (non-condensing)
Storage conditions.....	-15 to +55 °C, 5 – 95 % RH (non-condensing)
Dimensions (W x H x D).....	179 x 28 x 66 mm
Weight.....	370 g

b) Power adapter

Input voltage/current.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0.3 A
Output voltage/current.....	5 V/DC, 2 A
Cable length.....	120 cm



- Pour des raisons de sécurité, retirez le bloc secteur de la prise de courant par temps d'orage.
- N'allumez jamais l'appareil immédiatement quand il vient d'être mis dans une pièce froide dans une pièce chaude. L'eau de condensation qui en résulte pourrait, dans des conditions défavorables, détruire l'appareil. De plus, le bloc d'alimentation secteur présente un risque d'électrocution pouvant entraîner la mort ! Avant de connecter et d'utiliser le produit, attendez qu'il ait atteint la température ambiante. Selon les cas, cela peut prendre plusieurs heures.
- Ne positionnez aucun objet sur le produit et ne le couvrez jamais.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Mode d'emploi

Répartiteur 2 ports DVI

N° de commande 1429817

Utilisation prévue

Le produit sert au raccordement d'un appareil de lecture compatible DVI et 2 périphériques de sortie compatibles DVI. Le produit offre la possibilité de transmettre en même temps un signal numérique vidéo d'un appareil de lecture à 2 périphériques de sortie. L'alimentation en énergie électrique du produit est fournie par le bloc d'alimentation inclus dans le contenu du paquet.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc. Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Répartiteur 2 ports DVI
- Bloc d'alimentation (5V/2A)
- 4 pieds en caoutchouc
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez les instructions actualisées du mode d'emploi via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR illustré. Suivez les instructions du site Internet.

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles ;
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- La prise électrique doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni comme source d'alimentation électrique.
- Comme source de tension pour le bloc d'alimentation, utilisez uniquement une prise de courant en parfait état de marche et qui soit raccordée au réseau d'alimentation public. Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifiez si la tension indiquée sur le bloc d'alimentation correspond à la tension délivrée par votre compagnie d'électricité.
- Les blocs d'alimentation ne doivent jamais être branchés ou débranchés avec les mains mouillées.
- Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant ; retirez-le en le saisissant au niveau de la zone de préhension prévue à cet effet.
- Lors de l'installation du produit, assurez-vous que les câbles ne soient pas écrasés, pliés ou endommagés par des bords coupants.
- Placez les câbles de façon à éviter que des personnes ne trébuchent ou ne restent accrochées à ceux-ci. Cela entraîne des risques de blessures.

Raccordement et mise en fonctionnement

- Assurez-vous que le produit et tous les appareils connectés soient éteints.
- Fixez si besoin les pieds en caoutchouc au-dessous du produit.
- Placez le produit sur une surface plane, horizontale et stable.
- Reliez un appareil de lecture via un câble DVI-D au raccordement **Input**.
- Reliez 2 périphériques de sortie (p. ex. moniteur) via un câble DVI-D aux raccordements **Output1/2**.
- Branchez la fiche de basse tension du bloc d'alimentation fourni sur la prise correspondante du produit.
- Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant domestique standard.
- Allumez le produit en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt **ON/OFF**. Le voyant à LED rouge sur le commutateur s'allume. Le produit est prêt à l'emploi.
- Allumez les appareils reliés.

→ Si le périphérique de sortie offre une plus faible définition que l'appareil de lecture, adaptez la définition de l'appareil de lecture à celle du périphérique de sortie. Utilisez un câble Dual-Link DVI-D pour des définitions qui sont plus élevées que 1920 x 1080.

Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit des appareils reliés et de l'alimentation en électricité.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient endommager le boîtier et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Vous n'avez pas besoin d'ouvrir ou de démonter l'appareil car celui-ci ne comprend pas des éléments qui sont sujet à une maintenance.
- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

a) Répartiteur DVI

Entrée.....	1 x DVI-D (Dual Link)
Sortie.....	2 x DVI-D (Dual Link)
Résolutions supportées.....	jusqu'à 1920 x 1080 @60 Hz (Single Link) jusqu'à 3840 x 2160 @30 Hz (Dual Link)
Intensité de la couleur.....	24 / 30 / 36 bits
Longueur du câble.....	jusqu'à 10 m
Consommation de courant.....	0,8 A maxi
Conditions de service.....	-5 à +45 °C, 10 – 90 % hum. rel. (pas condensé)
Conditions de stockage.....	-15 à +55 °C, 5 – 95 % hum. rel. (pas condensé)
Dimensions (L x H x P).....	179 x 28 x 66 mm
Poids.....	370 g

b) Bloc d'alimentation

Tension / courant d'entrée.....	100 - 240 V/CA, 50/60 Hz, 0,3 A
Tension / courant de sortie.....	5 V/CC, 2 A
Longueur de câble.....	120 cm



- Trek om veiligheidsredenen bij onweer de netvoedingsadapter altijd uit het stopcontact.
- Gebruik het product nooit direct nadat het van een koude naar een warme ruimte is overgebracht. De condens die hierbij ontstaat, kan in bepaalde gevallen het product onherstelbaar beschadigen. Bovendien bestaat er bij de netvoedingadapter levensgevaar door een elektrische schok! Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat het aangesloten en gebruikt wordt. Dit kan soms een aantal uur duren.
- Plaats geen voorwerpen op het product en dek het nooit af.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Gebruiksaanwijzing

2 Port DVI-Splitter

Bestelnr. 1429817

Bedoeld gebruik

Het product is bestemd voor het verbinden van een DVI-compatibele afspeelapparaat met 2 DVI-compatibele uitvoerapparaten. Het product biedt de mogelijkheid het digitale videosignaal van een enkel weergaveapparaat gelijktijdig naar twee uitvoerapparaten over te dragen. Het product wordt van stroom voorzien door de meegeleverde netvoedingadapter.

Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.

In verband met veiligheid en nummering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- 2 Port DVI-Splitter
- Netvoedingadapter (5V/2A)
- 4x Rubberen voetjes
- Gebruiksaanwijzing



Geactualiseerde gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Gebruik als spanningsbron uitsluitend de meegeleverde netvoedingadapter.
- Gebruik als spanningsbron voor de netvoedingsadapter uitsluitend een goedgekeurd stopcontact van het openbare elektriciteitsnet. Controleer vóór het insteken van de netvoedingsadapter of de daarop aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw stroomleverancier.
- U mag de netvoedingsadapter nooit met natte handen in het stopcontact steken of eruit trekken.
- Trek de netvoedingsadapter nooit aan het netsnoer uit het stopcontact maar gebruik daarvoor altijd de daarvoor bestemde greepvlakken.
- Wanneer u het product installeert, zorg er dan voor dat de snoeren bij het installeren niet platgedrukt, geknikt of door scherpe randen beschadigd worden.
- Leg snoeren altijd zo neer dat niemand erover kan struikelen of er in verstrikt kan raken. Er bestaat kans op verwondingen.

Aansluiting en ingebruikname

- Zorg ervoor dat het product en alle aan te sluiten apparaten uitgezet zijn.
 - Bevestig indien nodig de rubberen voetjes aan de onderkant van het product.
 - Plaats het product op een stabiel, vlak en horizontaal oppervlak.
 - Sluit een weergaveapparaat met een DVI-D-kabel aan op de aansluiting **Input**.
 - Verbind 2 uitvoerapparaten (bijv. beeldscherm) via een DVI-D-kabel met de aansluitingen **Output1/2**.
 - Sluit de laagspanningsstekker van de meegeleverde netvoedingadapter aan op de daarvoor bestemde bus van het product.
 - Steek de netvoedingadapter in een in het huishouden gebruikelijk stopcontact.
 - Zet het product met de aan-/uitschakelaar **ON/OFF** aan. Het rode LED-indicatielampje op de schakelaar gaat branden. Het product is nu klaar voor gebruik.
 - Zet de aangesloten apparaten aan.
- Als het uitvoerapparaat een lagere resolutie heeft dan het weergaveapparaat, pas dan de resolutie van het weergaveapparaat aan die van het uitvoerapparaat aan. Gebruik een Dual-Link DVI-D-kabel bij resoluties groter dan 1920 x 1080.

Schoonmaken en onderhoud

- Koppel het product, voordat u met schoonmaken begint, los van alle aangesloten apparaten en de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplosmiddelen omdat die de behuizing kunnen beschadigen of zelfs het functioneren kunnen beïnvloeden.
- Het binnenste van het product bevat geen onderdelen die door u gerepareerd kunnen worden; maak het product dus nooit open/haal het nooit uit elkaar.
- Gebruik een droog, puistvrij doekje om het product mee schoon te maken.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

a) DVI-Splitter

Ingang.....	1 x DVI-D (Dual Link)
Uitgang	2 x DVI-D (Dual Link)
Ondersteunde resoluties	tot 1920 x 1080 @60 Hz (Single Link) tot 3840 x 2160 @30 Hz (Dual Link)
Kleurdiepte	24 / 30 / 36 bit
Lengte kabel.....	tot 10 m
Stroomverbruik	max. 0,8 A
Bedrijfscondities	-5 tot +45 °C, 10 – 90 % RV (niet condenserend)
Opslagcondities	-15 tot +55 °C, 5 – 95 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D).....	179 x 28 x 66 mm
Gewicht.....	370 g

b) Netvoedingadapter

Ingangsspanning/-stroom.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Uitgangsspanning/-stroom.....	5 V/DC, 2 A
Lengte kabel.....	120 cm

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

*1429817_V1_0516_02_IPL_m_nl