



Ⓛ Bedienungsanleitung

USB-C™ zu HDMI Multiport-Adapter

Best.-Nr. 1516102

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum Anschluss an einen Computer mit USB-C™ Port und stellt dort folgende zusätzliche Schnittstellen zur Verfügung:

- HDMI-Port (zum Anschluss eines Monitors/Projektors)
- USB-C™ Port (Ladeport; keine Datenübertragung möglich)
- USB 3.0 Port (z. B. zum Anschluss einer Maus, Tastatur oder Festplatte)

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Lieferumfang

- Multiport-Adapter
- Metallstift
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder gequetscht wird.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe starker Magnetfelder, wie z. B. in der Nähe von Maschinen oder Lautsprechern.

- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie den Stecker mit einem USB-C™ Port Ihres Computers.



Sie können das Produkt auch an ein geeignetes Smartphone mit Windows® Betriebssystem anschließen, um den Smartphone-Bildschirm auf einem Monitor oder Projektor zu spiegeln.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung wurden Android-Smartphones nicht unterstützt.

- Verbinden Sie Ihren Monitor oder Projektor mit dem HDMI-Port.
- Verbinden Sie ein USB-Gerät (z. B. Maus, Tastatur, Festplatte) mit dem USB 3.0 Port.
- Falls das Produkt an einem Notebook angeschlossen ist, können Sie das Notebook über den USB-C™ Port aufladen. Verbinden Sie dazu das Netzteil des Notebooks mit dem USB-C™ Port.



Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Notebook die Spezifikation „USB Power Delivery“ (PD) unterstützen.

Bildwiederholfrequenz

- Ab Werk ist eine Bildwiederholfrequenz von 30 Hz eingestellt.
- Sie können bei Bedarf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz einstellen. Drücken Sie dazu mit dem im Lieferumfang enthaltenen Metallstift die im Gehäuse versenkte Taste (neben dem Kabel).



Wenn Sie die Bildwiederholfrequenz auf 60 Hz ändern, verringert sich gleichzeitig die Übertragungsgeschwindigkeit des USB 3.0 Ports. In diesem Fall steht nur noch die Übertragungsgeschwindigkeit gemäß USB 2.0 zur Verfügung.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor Reinigungsbeginn von allen angeschlossenen Geräten.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Stecker	USB-C™
Buchsen.....	1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C™
Abschirmung.....	Geflechts- und Folienschirmung
Innenleiter-Material.....	Kupfer
Kontakte	vergoldet
Auflösung.....	max. 3840 x 2160 Pixel @ 30/60 Hz
Betriebsbedingungen.....	-10 bis +60 °C, 20 – 80 % rF
Lagerbedingungen.....	-20 bis +80 °C, 10 – 90 % rF
Kabellänge.....	12 cm
Abmessungen (B x H x T)	58 x 11 x 51 mm
Gewicht.....	37 g



- Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated could destroy the product. Allow the device to reach room temperature before connecting and using it. This may take several hours.
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

GB Operating instructions

USB-C™ to HDMI multiport adapter

Item no. 1516102

Intended use

The product is intended for connecting to a computer with USB-C™ port, providing the following additional interfaces:

- HDMI port (for connecting a monitor/projector)
- USB-C™ port (charging port; no data transfer possible)
- USB 3.0 port (e.g. for connecting a mouse, keyboard or hard drive)

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

Delivery content

- Multiport adapter
- Metal pin
- Operating instructions



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions from our website www.conrad.com/downloads or scan the printed QR code. Follow the instructions on the website.

Description of symbols



The symbol with an exclamation mark in a triangle indicates important instructions contained in these operating instructions that must be followed.



The arrow symbol alerts the user to the presence of important tips and notes on using the device.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Make sure the cable is neither bent nor pinched.
- Do not install the product near strong magnetic fields, e.g. near machines or speakers.

Operation

- Connect the plug to a USB-C™ port on your computer.



You can connect the product to a suitable smartphone running Windows® to mirror your smartphone display on a monitor or projector.

At the time this manual was written, Android smartphones were not supported.

- Connect your monitor or projector to the HDMI port.
- Connect a USB device (e.g. mouse, keyboard, hard drive) to the USB 3.0 port.
- If the product is connected to a notebook, you can charge your notebook via the USB-C™ port. Connect the power adapter of your notebook to the USB-C™ port.



To use this feature, your notebook must support the specification "USB Power Delivery" (PD).

Image refresh rate

- An image refresh rate of 30 Hz is set ex factory.
- If required, you can set a refresh rate of 60 Hz. To do so, press the recessed button (next to the cable) using the included metal pin.



Changing the refresh rate to 60 Hz simultaneously decreases the transfer speed of the USB 3.0 port. In this case, only the USB 2.0 transfer speed is available.

Cleaning and care

- Disconnect the product from all connected devices before cleaning.
- Under no circumstances use aggressive cleanings agents, cleaning alcohol or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Plug	USB-C™
Sockets	1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C™
Shield	braid and foil shielding
Inner conductor material	copper
Contacts	gold-plated
Resolution	max. 3840 x 2160 pixels @ 30/60 Hz
Operating conditions	-10 to +60 °C, 20 - 80 % RH
Storage conditions	-20 to +80 °C, 10 - 90 % RH
Cable length	12 cm
Dimensions (W x H x D)	58 x 11 x 51 mm
Weight	37 g



- N'allumez jamais l'appareil immédiatement quand il vient d'être mis d'une pièce froide dans une pièce chaude. L'eau de condensation qui en résulte pourrait, dans des conditions défavorables, détruire l'appareil. Avant de connecter et d'utiliser le produit, attendez qu'il ait atteint la température ambiante. Selon les cas, cela peut prendre plusieurs heures.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

F Mode d'emploi

Adaptateur multi-ports USB-C™ vers HDMI

N° de commande 1516102

Utilisation prévue

Le produit convient pour être branché sur un ordinateur avec un port USB-C™ et permet ainsi de disposer des interfaces supplémentaires suivantes :

- Port HDMI (pour le raccordement d'un moniteur/projecteur)
- Port USB-C™ (port de recharge ; pas de transmission de données possible)
- Port USB 3.0 (p. ex. pour le raccordement d'une souris, d'un clavier ou d'un disque dur)

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

HDMI est une marque déposée de HDMI Licensing L.L.C.

Contenu d'emballage

- Adaptateur multi-ports
- Pointe métallique
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez les instructions actualisées du mode d'emploi via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR illustré. Suivez les instructions du site Internet.

Explication des symboles



Dans ce mode d'emploi, le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle indique des instructions importantes qui doivent être respectées.



Le symbole « flèche » est utilisé pour pointer certains conseils et instructions spécifiques sur le fonctionnement.

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles ;
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- Assurez-vous que le câble ne soit ni plié ni coincé.
- Ne placez pas le produit près de champs magnétiques puissants comme p. ex. à proximité de haut-parleurs ou de machines.

Mise en service

- Branchez la fiche sur un port USB-C™ de votre ordinateur.



Vous pouvez aussi raccorder le produit à un smartphone compatible avec le système d'exploitation Windows® pour afficher l'écran du smartphone sur un moniteur ou un projecteur.

Au moment de l'établissement de ce mode d'emploi, les smartphones Android n'étaient pas supportés.

- Connectez votre moniteur ou projecteur au port HDMI.
- Raccordez un appareil USB (p. ex. souris, clavier, disque dur) au port USB 3.0.
- Si le produit est connecté à un ordinateur portable, vous pouvez recharger l'ordinateur portable via le port USB-C™. Reliez le bloc d'alimentation de l'ordinateur portable au port USB-C™.



Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'ordinateur portable doit être compatible avec la norme « USB Power Delivery » (PD).

Fréquence de rafraîchissement image

- Le réglage par défaut de la fréquence de rafraîchissement des images est de 30 Hz.
- En cas de besoin, vous pouvez ajuster une fréquence de rafraîchissement des images à 60 Hz. Pour cette action, appuyez sur la touche renfoncée (à côté du câble) dans le boîtier à l'aide du stylet (pointe métallique) compris dans le contenu de l'emballage.



Si vous souhaitez modifier la fréquence de rafraîchissement des images à 60 Hz, le débit binaire du port USB 3.0 diminue en même temps. Dans ce cas, vous disposez seulement d'un débit binaire selon l'USB 2.0.

Entretien et nettoyage

- Avant de commencer tout nettoyage, débranchez le produit de tous les appareils qui y sont connectés.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, à base d'alcool ou toute autre solution chimique, car ceux-ci pourraient endommager le boîtier et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Données techniques

Fiche.....	USB-C™
Connexions.....	1 HDMI, 1 USB 3.0, 1 USB-C™
Blindage.....	par film et par tresse
Matériau conducteur interne.....	cuivre
Contacts	dorées
Définition.....	3840 x 2160 pixels maxi @ 30/60 Hz
Conditions de service	-10 à +60 °C, 20 - 80 % hum. rel.
Conditions de stockage	-20 à +80 °C, 10 - 90 % hum. rel.
Longueur de câble.....	12 cm
Dimensions (L x H x P)	58 x 11 x 51 mm
Poids.....	37 g



- Gebruik het product nooit meteen nadat het vanuit een koude naar een warme ruimte werd overgebracht. De condens die hierbij wordt gevormd, kan in bepaalde gevallen het product onherstelbaar beschadigen. Laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen voordat het aangesloten en gebruikt wordt. Dit kan soms een aantal uur duren.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Gebruiksaanwijzing

USB-C™ naar HDMI Multiport Adapter

Bestelnr. 1516102

Bedoeld gebruik

Het product moet aangesloten worden op een computer met een USB-C™-poort en stelt dan de volgende extra poorten ter beschikking:

- HDMI-poort (voor aansluiting van een monitor/projector)
- USB-C™-poort (opladoort; gegevensoverdracht niet mogelijk)
- USB 3.0-poort (bijv. voor aansluiting van een muis, toetsenbord of harde schijf)

Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.

In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan zoals bijv. kortsluiting, brand, enz. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

HDMI is een geregistreerd handelsmerk van de HDMI Licensing L.L.C.

Leveringsomvang

- Multiport-adaptor
- Metalen pen
- Gebruiksaanwijzing



Geactualiseerde gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Verklaring van de symbolen



Het symbool met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke tips in deze gebruiksaanwijzing die bestiel opgevolgd moeten worden.



Het "pijl"-symbool ziet u waar bijzondere tips en aanwijzingen over de bediening gegeven worden.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Let erop dat de kabel niet geknikt of ingeklemd wordt.
- Zet het product niet neer in de buurt van sterke magneetvelden zoals bijv. in de buurt van machines of luidsprekers.

Ingebruikname

- Verbind de stekker met een USB-C™-poort van uw computer.



U kunt het product ook op een geschikte smartphone met het besturingssysteem Windows® aansluiten om het smartphonebeeldscherm op een monitor of projector weer te geven.

Bij het opstellen van deze handleiding werden smartphones met Android niet ondersteund.

- Verbind de monitor of projector met de HDMI-poort.
- Verbind een USB-apparaat (bijv. muis, toetsenbord, harde schijf) met de USB 3.0-poort.
- Als het product op een notebook aangesloten is, kan de notebook via de USB-C™-poort worden opgeladen. Verbind daarvoor de netvoedingsadapter van de notebook met de USB-C™-poort.



Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de notebook de specificatie "USB Power Delivery" (PD) ondersteunen.

Beeldverversfrequentie

- Af fabriek is een verversfrequentie van 30 Hz ingesteld.
- Indien nodig kunt u een beeldverversfrequentie van 60 Hz instellen. Druk hiervoor met de meegeleverde metalen pen op de in de behuizing verzonken toets (naast de kabel).



Als u de beeldverversfrequentie instelt op 60 Hz, wordt tegelijkertijd de overdrachtssnelheid van de USB 3.0-poort lager. In dit geval is nog slechts de overdrachtssnelheid beschikbaar die gelijk is aan die van USB 2.0.

Schoonmaken en onderhoud

- Koppel het product voordat u met schoonmaken begint los van alle aangesloten apparaten.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplosmiddelen omdat die de behuizing kunnen beschadigen of zelfs het functioneren kunnen beïnvloeden.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje om het product mee schoon te maken.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Stekker	USB-C™
Bussen.....	1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x USB-C™
Afscherming.....	folie- en gevlochten afscherming
Materiaal binnenleiding.....	koper
Contacten	vergulde
Resolutie.....	max. 3840 x 2160 pixel @ 30/60 Hz
Bedrijfscondities	-10 tot +60 °C, 20 – 80 % RV
Opslagcondities	-20 tot +80 °C, 10 – 90 % RV
Lengte kabel	12 cm
Afmetingen (B x H x D).....	58 x 11 x 51 mm
Gewicht.....	37 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten voorbehouden met inbegrip van vertalingen. Reproducties van elke aard, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de opname in elektronische systemen voor verwerking vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook gedeeltelijk, is verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1516102_v3_1017_02_IPL_m_nl