

RB-LCD10-2

10,1" IPS-berøringskærm med metalhus



Den 10" store touch-skærm er en holdbar allrounder. Den er især kendetegnet ved sin solide kvalitet. Det matsorte metalhus passer perfekt til skærmens hårde belægning (H3).

På grund af det store antal tilslutninger og de indbyggede højttalere er den velegnet som ekstra skærm til pc og notebook, værkstedsskærm, overvågningsskærm til kamerasystemer eller til mobil brug i campingvogne.

Den er også velegnet til vægmontering på grund af borehullerne på bagsiden.

VIGTIGSTE FUNKTIONER

Skærm	10,1" IPS (25,65 cm)
Opløsning	1280 x 800 pixel
Touch-teknologi	Resistiv
Lysstyrke	350 cd/m ²
Kontrast	800:1
Betragtningsvinkel	160° - 170°
Farver	16,7M
Driftstemperatur	0 - 50°C
Strømforsyning	12V / 2A

HØJDEPUNKTER

Funktioner	Integrerede højttalere Beskyttelse mod blænding Hård belægning (3H)
Forbindelser	HDMI, VGA, AV, BNC, 2x USB
Vægmontering	VESA-kompatibel (75x75)

YDERLIGERE INFORMATION

Dimensioner (uden fod)	244 x 163 x 32mm
Vægt	1,2 kg
Artikel nr.	RB-LCD10-2
EAN	4250236815633
Toldtariffens nr.	8473302000
Sendte varer	Display, adapterkort, USB-kabel type A, USB-kabel type A MicroUSB, strømforsyning, reserveskruer, monteringsmateriale, fjernbetjening