


Autoalarm s funkcí nabíjení TX-100

Sledování interiéru vozidla pomocí snímače pohybu PIR



12–24V aufladbarer Autoalarm /
12–24V rechargeable Car Alarm



450mAh Akku /
450mAh Battery



110dB Alarmsirene /
110dB Alarm Siren



Fernbedienung /
Remote Control



Standby-Zeit 6 Tage /
Standby-Time 6 Days



2 USB-Ladeanschlüsse /
2 USB Charging Ports



Alarmauslösung bei Bewegungserkennung /
Alarm Triggering at Motion Detection

- 12–24V dobíjecí autoalarm pro zapalovač cigaret
- Automatické spuštění alarmu při detekci pohybu
- Vestavěná 470mAh baterie po dobu ~6 dní pohotovostního režimu
- Vestavěná siréna alarmu se 110dB
- 2 USB nabíjecí porty každý o výstupním výkonu 5V/1A
- Dálkové ovládání pro aktivaci/deaktivaci alarmu
- LED indikátor stavu

Technické údaje:

- Rozsah detekce: interiér automobil, 120° úhel kužele
- Dosah IR dálkové ovládání ~8m (otevřený prostor)
- Doba alarmu maximálně 2 minuty
- Vestavěná dobíjecí 470mAh lithium-polymerová baterie 4,2V
- Doba nabíjení ~3–4 hodiny / Provozní ~6 dní
- Vstupní napětí DC 12–24V (zapalovač cigaret)
- Nabíjecí proud 65mA / Provozní proud 26mA
- Ochrana proti: proudovému přetížení 2,8 A & zkratu
- Přenosová frekvence 433,92 MHz / typ: ASK
- Maximální vyzařovaný přenosový výkon 20mW
- Hmotnost/Rozměry autoalarm: 44g / (D) 3,2 x (Š) 3,2 x (V) 11,5cm
- Hmotnost/Rozměry dálkové ovládání: 10g / (D) 5,3 x (Š) 3,1 x (V) 1,0cm

Obsah balení:

- Autoalarm s funkcí nabíjení TX-100
- Dálkové ovládání (s knoflíkovou baterií CR2032 3V)
- Návod k obsluze



Číslo položky 4743

