

# Kültéri Dekorációs világító füzér

Fényfúzér gömbökkel,  
100 db LED-del, RGB

Rend. sz. 1678771

- a) Személyek / termék biztonsága**
- Működés közben a készülék hőt termel. A terméket nem szabad elakarni működés közben.
  - A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
  - A transzformátor csak egy szabványoszerűen szerelt dugaszolalizátról szabad árammal ellátni, ami a körüzemi elektronos halothoz csatlakozik. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a termék nevesges feszültsége megegyezik az Ön szolgáltatója által biztosított feszültséggel.
  - Soha ne dugja be vagy húzza ki a dugót nedves kézzel.
  - A transzformátor leválasztásakor nem a kábelnél fogva húzza, hanem fogja meg a hálózati dugót a káblaktolt helyen.
  - A tápegység elhalmozásakor a vezetékeket ne nyomja össze, ne torje meg vagy értes peremek ne sértse meg.
  - Ügy fektesse le a kábelket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el benneük. Sérülésvészely áll fenn.
  - Viharban biztonsági okok miatt ki kell húzni a hálózati dugót.
  - A termék kultéren való üzemeltetésre alkalmatlan.
  - Figyeljen, LED-világítás:
    - Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe!
    - Ne nézzen közvetlenül vagy optikai eszközökkel a fény sugárba!
- b) Egyéb**
- Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését, biztonságát vagy csatlakoztatását illetően.
  - A karbantartási, beláttási és javítási munkákat kizárolag szakemberrel vagy egy szakkörhellyel végeztesse.
  - Ha még lenne olyan kárdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfelszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.



## Biztonsági tudnivalók


- Figyelemes olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dolgi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezért kívül ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság és a garancia is.

használati útmutató



Polarlite®

Kezelőszervek



1. Teljesen helyezze el a terméket, és gondoskodjon arról, hogy a

- |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                               | Tejesen helyezze el a terméket, és gondoskodjon arról, hogy a kábeleit szabadon legyenek, és ne gubancoldjanak össze.                                                                                            | A hatótávolságra függ a könyvezeti feltételektől és az elemek kapacitásától.                                                                                                        |
| 2.                                                                                                               | Tegye fel a terméket egy megfelelő helyre (pl. faágra). Ha szükséges, rögzítse a termékét műanyag kabelekötőkkel.                                                                                                | Az elem cseréje szükséges, ha a távirányító hatótávolságban nem lehet ki lesőkken, vagy a világítást gombnyomással nem lehet kiindítani.                                            |
| 3.                                                                                                               | Csatlakoztassa a házból a kábel dugóját a transzformátor csatlakozójához. Csak egyfeléképpen csatlakoztatható. Biztosítsa úgy a csatlakoztatást, hogy a dugó csavaros sapkáját fixen röcsavarja a trafo menetre. | Távolítsa el az elemtártót az elemről rekeszbe (8), és vegye ki a régi elemet.                                                                                                      |
| 4.                                                                                                               | Csatlakoztassa a traftól egy hálózati dugaszolóaljzatba.                                                                                                                                                         | Tegyen be egy CR2025 típusú gombbelemet az elemtártó plusz pólusnak "+/-" jelzés az elemen) felére kell mutatnia. Tölje az elemtártót ismét az elemtártó rekeszbe (8), amíg pattan. |
| A távirányító gombjainak leírása                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | szolgál<br>Időzítő be- és kikapcsolása                                                                                                                                              |
| ON (4) gomb                                                                                                      | Bekapcsolja a világítást                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| OFF (5) gomb                                                                                                     | Kikapcsolja a világítást                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |
| MODE (6) gomb                                                                                                    | Fényeffektek kiválasztására                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
| TIMER gomb (7)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Ha az időzítő bekapcsolt állapotban van, a fény kb. hat óra hosszat világít, és 18 óra mulva automatikusan ismét |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |

Lásználat

卷之三

gyeljen arra, hogy a vezeték lazán legyen és ne figyelje meg tülsígosan. Ha figyelmen kívül hagyja ez a vezeték megszakadhat. A vezeték tesztelést, a terméket a feszültségtorrásra, amiik e csatlakoztatással történik. A vezeték ki teljesen a csomagolásában van. Helyezze ki teljesen a vezeték a hálózatra csatlakoztatással. A vezeték működését, mivelőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatja. A vezeték a vezetékkel, a vezetékkel és a vezetékkel.

A LED-ek fénye nem szabályozható, a LED-ek nem cserélhetők.

9. Ha a programot nem akarja tovább használni, kapcsolja azt ki, és válassza le a trafót a hálózatról.

## Addo

Az elemek első berakásakor húzza ki a biztonsági csíkkot az elemtártóból (8) a távirányítón.

Apolas es tiszttas

- Elrakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűni.
  - Elszállítás előtt válassza le a dugót az elektromos hálózatról és hagyja negyfelőlön kihülni a LED-eket.
  - A tisztításhoz használjon egy tiszta, száraz, bolyhosodásmentes ruhát. Makacs szennyeződés esetén enyhén nedvesítse be vízzel a ruhát.
  - Kárban tartást.

卷之二

- Az elhasznált elektronikus részületek értékes nyersanyagára tekintenők, és nem valók a hozzájárú személyek. Az elhasznált készüléket az érvényes törvénnyel előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel elég tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a

## Műszaki adatok:

### a) Fényfüzér

Tápfeszültség .....	31 V/DC
Teljesítmény felvétel .....	0.06 W
Védetség .....	IP44
Fényforrások száma .....	100
Fényszín .....	felváltva meleg- és hidegfehér
Hálózati kábel hossza 5 m	
Összes hossz .....	14.9 m
Távolság a fényforrások között .....	10 cm
Üzemelési feltételek .....	-20 ... +45°C, 0 – 100 % rel. légnedv.
Tárolási feltételek .....	-20 ... +40 °C, 0 – 100% RH
Súly .....	601 g
<b>b) Transzformátor</b>	
Bemeneti feszültség .....	100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Kimeneti feszültség .....	31 V/DC
Kimenő áram .....	116 mA
Kimenő teljesítmény .....	max. 3.6 W
<b>c) Távirányító</b>	
Tápfáradamléttartás .....	1 x 3 V litium elem sor CR2025

Ez a hasardtai ütümút a CEI Conrad Electronic International (HK) Limited kódalján, 18th Floor, Tower 2, Nana Tower, No. 1988 Yung Li Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. minden jogát is fenntartja. Fotóköphöz, mikroművekkel részesítve, vagy elektronikus schéma többszörösen regisztrálva, a kiadó által engedélyezett székhelyen. Az ütümútban, kivonatos formában is, illes. A jelent használati dílműfoglalás a termékkel az ütömánya.