

Beltér

# Dekorációs világító füzér

## Fényfüzér 80 LED-del, melegfehér

Rend. sz.: 1762807

## Fényfüzér 150 LED-del, melegfehér

Rend. sz.: 1762808

### Rendeltésszerű használat

A termék beltéri dekorációra alkalmas. Bútorokra vagy ablakra helyezhető.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket más célra használja, mint előbb megneveztük, a termék károsodhat. Továbbá, a szakszerűtlen használat olyan veszélyeket rejt magában mint a rövidzár, tűz, áramütés stb. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg egy biztos helyen. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírásoknak. Az összes előforduló cégnev és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Fényfüzér
- 3 db tartalék LED (rend. sz.: 1762807) vagy 5 db tartalék LED (rend. sz.: 1762808)
- használati útmutató

### Biztonsági tudnivalók

**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

### a) Személyek / termék biztonsága

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket, hogy nem sérült-e! Ha sérülést észlel, ne használja a terméket. Ha használat közben veszi észre a sérülést (pl. sérült vezeték vagy dugó), ne érintse meg a terméket, életveszélyes áramütés kockázata áll fenn. Először válassza le azt a dugaszolóaljzatot, amelyhez a készüléket csatlakoztatta a hálózati feszültségről (kapcsolja ki a biztosítékot és / vagy a megszakítót, majd kapcsolja le a megszakítóáramkört megszakítót), húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból. A terméket ne használja tovább, hanem távolítsa el környezetetbarát módon.

- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használattól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készülék

—látható sérülésekkel rendelkezik,

-- nem működik rendeltetésszerűen,

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

— szállítási sérülések keletkeztek rajta.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.

- A LED-ek működés közben feiforrósodnak. Tartsa távol a terméket használat közben a gyúlékony anyagoktól.

- Működés közben a készülék hőt termel. A terméket nem szabad letakarni működés közben.

- A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

- A terméket csak egy szabványszerűen szerelt dugaszolóaljzatról szabad árammal ellátni, ami a közüzemi elektromos hálózatához csatlakozik. Csatlakoztatás előtt ellenőriznie kell, hogy a termék névleges feszültsége megegyezik az Ön szolgáltatója által biztosított feszültséggel.

- Soha ne dugja be vagy húzza ki a dugót nedves kézzel.

- A dugó ragasztott. Leválasztáskor nem a kábelnél fogva húzza, hanem fogja meg a hálózati dugót a kialakított helyen.

- A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg vagy éles peremek ne sértsek meg.

- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.

- Viharban biztonsági okok miatt ki kell húzni a hálózati dugót.

- A termék csak beltéren használható.

- Figyelem, LED-világítás:

—Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe!


— Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a fénysugárba!

### b) Egyéb információk

- Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a termék működését, biztonságát vagy csatlakoztatását illetően.

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakműhellyel végeztesse.

- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.





**Polarlite**<sup>®</sup>



használati útmutató



## Kezelőszervek



## A készülék kezelése

Ne telepítse vagy működtesse a készüléket víz alatt.

Ügyeljen arra, hogy a vezeték lazában lógjon és ne feszüljön meg túlságosan. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, a vezeték megszakadhat.

Ne csatlakoztassa a terméket a feszültségforrásra, amikor még a csomagolásában van. Helyezze ki teljesen a terméket, mielőtt az elektromos hálózatra csatlakoztatja.

Ne lógasson semmit a termékre és ne fedje le a terméket.

Válassza le a terméket az elektromos csatlakozójáról, ha egy LED nem működik rendesen.

A LED-eket nem lehet dimmelni.

## Ápolás és tisztítás

- A készülék az alkalminkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Tisztítás előtt válassza le a dugót az elektromos hálózatról és hagyja megfellelőben kihűlni a LED-eket.
- A tisztításhoz használjon egy tiszta, száraz, bolyhosodásmentes ruhát. Makacs szennyeződés esetén enyhén nedvesítse be vízzel a ruhát.
- Eirakás előtt hagyja a terméket teljesen lehűlni.

## Eltávolítás

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

## Műszaki adatok:

a) Fényfűzőr	1762807	1762808
Rend. sz.		
Védettség:	IP20	
Tápfeszültség	3 V/DC	
Fogyasztás	0,06 W	
a LED-ek száma	80	150
Várható élettartam		
Termék	kb. 20.000 óra	
Fényszín	melegfehér	
Hálózati kábel hossza	3 m	
teljes hossz	10,9 m	17,9 m
Távolság a		
Égők	10 cm	
Üzemi feltételek	0 ...+40 °C, 0 – 90 % rel. légnedv.	
Tárolási feltételek	0 ...+40 °C, 0 – 90 % rel. légnedv.	
Súly	393 g	685 g
b) Transzformátor		
Rend. sz.	1762807	1762808
Bemeneti feszültség	100 – 240 V AC, 50/60 Hz	
Kimenőfeszültség	3 V/DC	
Kimenőáram	1200 mA	
kimenőteljesítmény	max. 3,6 W	

Ez a használati útmutató a CEI Conrad Electronic International (HK) Limited kiadványa, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8, 90, Cantonment Road, Singapore 099232. A termék használatához szükséges a mellékelt angol nyelvű útmutató elolvasását. Az utánpótlás, kivonatos formában is, tilos. A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

Forgalmazza Conrad Electronic SE, Kinus-Comrad-Str. 1, D-69240 Hirschau  
1762807\_1762808\_V1\_0819\_02\_nms\_en\_06