



Paulmann

Safety Instructions


1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,16,19,
20,22,24,28,33,34



31.08.2021



01.09.2021



www.paulmann.com/symbols

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe
Germany



www.paulmann.com

Art.-Nr.: 934.21
934.23



(+MA326) PSPU 07/22














incl.

3x

6x

3x



Ø 51 mm

370 lm
5W
230 V

▼ warm white
3000 K


CRI/Ra ≥ 83

≈ 15x
1.000h

ON OFF
≥50.000
Lumen 60% <2 s



390093076



IS Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokkio «sjá hér að ofan».
LT Šima gaminių įrengtas šviesos šaltinis, kurio energijos efektyvumo klasė yra «žr. pirmiau».
LV Šis izstrādājums iekļauj noteiktas energoefektivitātes «skat. augšā» gaismas avotu.
MK Ovaj proizvod sadrži izvor na svetlinu ad klasata na energetska efikasnost «vidi gore».
NL Dette productt inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse «se ovenfor».
NL Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse «zie hierboven».
P Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética «ver acima».
PL Niniejszy produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej «patrz u góry».
RO Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență «vedeți mai sus».
RUS В данном изделии используется источник света с классом энергосбережения «см. выше».
S Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass «se ovan».
SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti «pozri vyššie».
SLO Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energijskega razreda «glejte zgoraj».
SRB Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti energetske efikasnosti «vidi gore».
TR Bu ürün, «uyukarna baki» enerji verimlilik sınıfı bir ışık kaynağı içerir.
UA Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності «див. вище».