



Paulmann

Safety Instructions

1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,16,19,
20,22,24,28,33,34



31.08.2021




ENERGY LABEL
874/2012

01.09.2021



ENERGY LABEL
2019/2015



www.paulmann.com/symbols

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe
Germany



www.paulmann.com

Art.-Nr.: 934.21
934.23



(+MA326) PSPU 07/22













incl.

3x

6x

3x



Ø 51 mm

370 lm
5W
230 V

▼ warm white
3000 K

CRI/Ra ≥ 83


≈ 15x
1.000h

ON OFF
≥50.000

Lumen 60% <2 s



390093076



IS Þessi vara inniheldur ljósgjafa / orkunýtniflokki «sjá hér að ofan».
LT Brama gaminyje įrengtas šviesto šaltinis, kurio energijos efektyvumo klasė yra «žr. pirmiau».
LV Šis izstrādājums iekļauj noteiktas energoefektivitātes «skat. augšā» gaismas avotu.
MK Ovaj proizvod sadrži izvor na svetlini ad klasata na energetiska efikasnost «vidi gore».
N Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse «se ovenfor».
NL Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse «zie hierboven».
P Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética «ver acima».
PL Niniejszy produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej «patrz u góry».
R Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență «vedeți mai sus».
RUS В данном изделии используется источник света с классом энергоэффективности «см. выше».
S Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass «se ovan».
SK Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti «pozri vyššie».
SLO Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energijskega razreda «glejte zgoraj».
SRB Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti energetske efikasnosti «vidi gore».
TR Bu ürün, «uyukarına bakın» enerji verimlilik sınıfı bir ışık kaynağı içerir.
UA Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності «див. вище».