

## Ventielsteker - SAC-5P-MR/AD-2L SCO - 1458606

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Ventielsteker, 5-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op Ventielsteker AD (drukschakelaar), met 2 led's



### Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356639057

### Technische gegevens

#### afmetingen

centrale schroef ventielsteker	M3 x 29
--------------------------------	---------

#### Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (ventielsteker)
beschermklasse	IP65
	IP67

#### Algemeen

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	24 V AC
	24 V DC
aantal polen	5
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
polarisatie	A - standaard
normen/bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
	Ventielstekers EN 175301-803
statusindicatie	2 led's
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
Aansluitmethode	M12-connector
steekcycli	50 (ventielsteker)
	≥ 100 (M12-connector)
aandraaimoment	0,6 Nm (ventielsteker)

# Ventielsteker - SAC-5P-MR/AD-2L SCO - 1458606

## Technische gegevens

### Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA66
materiaal contact ventielsteker	CuSn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	Sn
materiaal contactblok ventielsteker	PA 6.6
materiaal behuizing ventielsteker	TPU
materiaal kartelmoer	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	TPU (afdichting aangespoten)

### Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen / bepalingen	IEC 61076-2-101
normcode	Ventielstekers
normen / bepalingen	EN 175301-803
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
	Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

## Classificaties

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

### ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925


### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501




# Ventielsteker - SAC-5P-MR/AD-2L SCO - 1458606

## Maatschets




## schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de ventielsteker


## schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

## Ventielsteker - SAC-5P-MR/AD-2L SCO - 1458606

schematekening



Poolschema ventielsteker, type AD

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>