

Technaxx *[®] Uporabniški priročnik

Ionizator za avtomobile TX-119

Čistilec zraka in osvežilec zraka za 12V avtomobilski vžigalnik

Izjava o skladnosti: www.technaxx.de/ (v spodnji vrstici "Konformitätserklärung"). Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo.

Servisna telefonska številka za tehnično podporo: **01805 012643** (14 centov/minuto iz nemških fiksnih omrežij in 42 centov/minuto iz mobilnih omrežij).

Brezplačna e-pošta

support@technaxx.de

Ta uporabniški priročnik skrbno shranite za prihodnje sklicevanje ali deljenje izdelka. Enako storite z originalno dodatno opremo za ta izdelek. V primeru garancije se obrnite na prodajalca ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.



Značilnosti

- Osvežite in očistite zrak v avtomobilu
- Odstranjevanje cigaretne dima, smoga, hlapov in vonjav iz notranjosti avtomobila
- Zagotovite ionsko ravnovesje v okolju vašega avtomobila
- Negativni ioni uničujejo bakterije in viruse
- Uporabno za vse avtomobile s priključkom 12V za vžigalnik cigaret
- Pospešuje presnovo in odpravlja utrujenost
- Vedno fit in osredotočen na čist zrak v avtomobilu
- Majhna zasnova, enostavno rokovanje in namestitvev

Kako deluje

Ionizator sprošča veliko količino negativnih ionov, ki lahko učinkovito odstranijo prah, cvetni prah, dim in delce PM_{2,5} v zraku (ionizator polni kisik v zraku in tako ustvarja negativne ione). Negativni ioni se vežejo z onesnaževali v zraku, kot so prah, cvetni prah, dim in delci PM_{2,5}. Pride do nevtralizacije naboja. Onesnaževala v zraku se naravno spustijo na tla, namesto da bi jih vdihavali.

Pregled izdelka


Dno		Vrh	
			
1.	Negativni pol	3.	Aluminijasto telo
2.	Pozitivni pol	4.	Izhod za negativne ione

Kako uporabljati

Ionizator priključite v vtičnico avtomobilskega vžigalnika (12 V DC) in začel bo čistiti zrak z modro indikatorsko lučko LED. Naprava bo delovala neprekinjeno, dokler je ne izključite iz električnega omrežja.

Opomba: Ko zapuščate avtomobil, ionizator odstranite iz vtičnice DC 12V. Ali naprava deluje z izvlečenim ključem za vžig, je odvisno tudi od avtomobila. Nekateri proizvajalci v tem primeru prekinejo napajanje vžigalnika za cigarete.

Primer za funkcijo razprševanja dima




Pihnite dim v kozarec → vklopite ionizator. → dim začne izginjati. → dim se v nekaj sekundah popolnoma odstrani.

Tehnične specifikacije

Vhodna napetost	DC 12V vtičnica za cigaretni vžigalnik)
Poraba energije	≤ 0.8W
Koncentracija negativnih ionov	3800000 kosov/cm ³
Koncentracija ozona	3 mg/h (0,05 ppm)
Glasnost prostora	≤ 15m ³
Delovna temperatura	-10 °C~ 40 °C
Temperatura shranjevanja	-20 °C~ 60 °C
Material	Aluminij in plastika
Teža / dimenzije	30 g / (D) 8,8 x (Ø) 2,2 cm
Vsebina paketa	Ionizator zraka v avtomobilu TX-119, Uporabniški priročnik

Opozorila

● Poskrbite, da na zunanjih rešetkah naprave ne bo smeti, saj bo tako omogočeno optimalno ioniziranje. ● Da bi podaljšali njegovo življenjsko dobo, ga izvalcite, preden zaženete motor avtomobila. ● Ne odstranjujte nobenega pokrova, da se izognete nevarnosti električnega udara ali drugih poškodb. ● Naprave ne poskušajte razstaviti, saj lahko pride do kratkega stika ali celo poškodb. ● Ne spuščajte in ne tresite, saj lahko poškodujete notranja vezja ali mehaniko. ● Ne izpostavljajte ga dežju ali vlagi, kapljanju ali brizganju, da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara. ● Napravo hranite v suhem in prezračevanem okolju, izogibajte se visoki vlažnosti/temperaturi. ● Naprave ne nameščajte v bližino virov toplote (npr. radiatorjev, pečice) in jo hranite stran od neposredne sončne svetlobe. ● Napravo hranite stran od majhnih otrok.



Namigi za Okolje Varstvo okolja:

Materiali za embalažo so surovine in jih je mogoče reciklirati. Starih naprav ali baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. **Ciščenje:** Zaščitite napravo pred onesnaženjem in onesnaževanjem (uporabite čisto zaveso). Izogibajte se uporabi grobih, grobozrnatih materialov ali topil/agresivnih čistil. Obrišite . očiščeno napravo . natančno.**Distributer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Nemčija

Uživajte v izdelku * Delite svoje izkušnje na enem od znanih spletnih portalov.