

Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-3015- 60-80-5A-1 - 2277831

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Opklikstroomtransformator, primaire stroom 80 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 1,25 VA

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4046356502191

Technische gegevens

Afmetingen

breedte	30 mm
breedte bij alternatieve montage	60 mm
hoogte	80 mm
hoogte bij alternatieve montage	80 mm
diepte	60 mm
diepte bij alternatieve montage	30 mm
primaire ronde ader (diameter)	28 mm
primaire ronde ader (breedte)	30 mm
primaire ronde ader (hoogte)	15 mm
primaire ronde ader (breedte)	20 mm
primaire ronde ader (hoogte)	20 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 40 °C
max. toepassingshoogte	≤ 1000 m
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	Gebruik alleen binnenhuis, geen condens

Algemeen

omvormertype	opsteekomvormer
nauwkeurigheidsklasse	1
ijkbaar	nee
kleur	zwart
materiaal behuizing	PA 6.6

Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-3015- 60-80-5A-1 - 2277831

Technische gegevens

ingang

thermische nominale kortsluitstroom	$I_{th} = 60 * I_n$
thermische nominale continuustroom	$I_d = 1,2 * I_n$
nominale stootstroom	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
nominale frequentie: standaard omvormer	50 Hz ... 60 Hz
nominale frequentie: geijkte omvormer	50 Hz
begrenzingsfactor overstroom	FS 5
nominaal vermogen	1,25 VA
primaire nominale stroom I_{pn}	0 A ... 80 A
secundaire nominale stroom I_{sn}	5 A AC

Aansluitgegevens 1

Aansluitmethode	schroefaansluiting
adersoorsnede soepel	2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² ([NO ASSET AVAILABLE: TXB,11742707,P])

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN 50178
	EN 61869
nominale isolatiespanning	1 kV (fase/nulader)
UL, USA / Canada	XODW8.E323953

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
	Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210900
eCl@ss 6.0	27210900
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902
eCl@ss 9.0	27210902

ETIM

ETIM 3.0	EC002048
ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002048
ETIM 6.0	EC002048
ETIM 7.0	EC002048

Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-3015- 60-80-5A-1 - 2277831

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121032

Toelatingen

EAC /

Toelatingsdetails

EAC EAC

Toebehoren

Montagemateriaal

PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641




PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638



Tekeningen

Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-3015- 60-80-5A-1 - 2277831

Maatschets



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>