



devolo Magic 1 WiFi mini

Technische gegevens

Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.11 b, g, n (2,4 GHz Single Band), IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Transmissiesnelheid	WiFi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 1200 (mbps)
Modulatie • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK WiFi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11g, n) • WiFi 13
Bereik (in m)	Powerline: 400 WiFi: 300
Veiligheid	WPA/WPA2 WPS PIN, WPS PBC WiFi Time Schedule 128 Bit AES
LEDs	PLC (multi) WiFi
Toets	Pairing WiFi on/off WPS Factory Default
Stopcontact • Stekker • Landen	(none) • Type C (CEEE 7/16) • (EU)
Toestelaansluiting	1 x Ethernet RJ45 2 x Antenna
Opgenomen vermogen	Maximaal W/A: 7,7 Typisch W/A: 4,4 Stand-By W/A: 1,0
Spanningsvoorziening	internal 196-250 V AC 50 Hz
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	68 x 68 x 41
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

Besturingssystemen vanaf versie	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Certificatie	CE compliant
Extra functies	Energiebesparende modus kan worden in-/uitgeschakeld, HTML-configuratiepagina

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

Losse adapter

8559 (DE,AT,FR,CH,BE,NL,ES,EU)

EAN: 4250059685598
Gewicht: 335 g
Afmetingen: 190 x 118 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 145 g
Papier (groene punt): 150 g
Plastic (groene punt): 2 g
Overige (groene punt): 0 g

Starter Kit

8565 (BE)

EAN: 4250059685659
Gewicht: 670 g
Afmetingen: 190 x 231 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 410 g
Papier (groene punt): 225 g
Plastic (groene punt): 4 g
Overige (groene punt): 0.2 g

Network Kit

8574 (BE)

EAN: 4250059685741
Gewicht: 815 g
Afmetingen: 190 x 231 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 555 g
Papier (groene punt): 225 g
Plastic (groene punt): 6 g
Overige (groene punt): 0.2 g