

ⓓ Bedienungsanleitung

VC-KS50 Kofferwaage

Best.-Nr. 2178056

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Gepäckwaage, mit der sich Gepäckstücke mit einem Gewicht von bis zu 50 kg wägen lassen. Erhaltene Messwerte werden auf dem integrierten Display angezeigt. Ihre Gepäckstücke können Sie mit Hilfe des dafür vorgesehenen Gurts in der Wägevorrichtung einhängen.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu Gefahren führen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Wägevorrichtung
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärungen



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

b) Wägen

- Überlasten Sie das Produkt nicht. Beachten Sie das zulässige Höchstgewicht, das im Abschnitt „Technische Daten“ angegeben ist.
- Verwenden Sie die Vorrichtung nicht zum Wägen von Gegenständen, bei denen es sich nicht um Gepäckstücke handelt.

Inbetriebnahme und Verwendung

a) Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über einen internen Kondensator, der durch den eingebauten Dynamo geladen wird. So versorgen Sie das Gerät mit Strom:

- Drücken Sie den Dynamoknopf an der Seite des Produkts, um den Dynamo zu drehen und den Kondensator zu laden.
- Sie können den Kondensator während des Wägevorgangs wieder aufladen.
- Wenn das Symbol drei Balken anzeigt, ist der Kondensator vollständig aufgeladen.

- Wenn das Symbol blinkt, ist der Kondensator leer und das Produkt schaltet sich kurz danach aus. Laden Sie den Kondensator mit dem Dynamo auf.

b) Wägen

- Es können nur Gepäckstücke [G] gewogen werden, auf die das Verhältnis $2 \text{ kg} \leq G \leq 50 \text{ kg}$ zutrifft.
- Registriert das Produkt eine Überlastung, wird Ihnen die Meldung **<Err>** im Display angezeigt.
- Registriert das Produkt beim Start eine Überlastung, wird Ihnen die Meldung **<out2>** im Display angezeigt.

Zum Wägen eines Gepäckstücks sind die nachstehend aufgeführten Schritte auszuführen:

1. Führen Sie zunächst einmal den Gurt durch den Griff Ihres Gepäckstücks (Gewicht) und schließen Sie die Schnalle. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt fest sitzt, um Verletzungen vorzubeugen.
2. Drücken Sie den Dynamoknopf, um das Produkt einzuschalten. Warten Sie bis im Display **<0.00>** angezeigt wird.
 - Falls ein anderer Wert als **<0.00>** angezeigt wird, drücken Sie die Taste **U/T**, um das Display auf Null zurückzusetzen.
3. Halten Sie die Taste **U/T** wiederholt etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Gewichtseinheiten **< g / oz / lb:oz / kg >** umzuschalten. Lassen Sie die Taste bei der gewünschten Einheit los.
4. Halten Sie die Wägevorrichtung und achten Sie auf einen festen Griff. Heben Sie jetzt das (Gewicht) an, bis es keinen Kontakt mehr zum Boden aufweist.
5. Warten Sie einen Moment, bis sich das Gerät stabilisiert hat. **<Hold>** wird angezeigt.
6. Senken Sie anschließend das (Gewicht) wieder auf den Boden ab.
7. Durch Drücken der Taste **U/T** können Sie das Display nun wieder zurücksetzen und das Produkt für eine neue Messung vorbereiten.

Tara-Ausgleichsfunktion

Die Tara-Funktion wird verwendet, wenn während des Wägens weiteres Gewicht hinzugefügt wird.

1. Nachdem sich das Display stabilisiert hat und **<Hold>** angezeigt wird, drücken Sie die Taste **U/T**, um das Display auf Null zurückzusetzen. **<Tare>** wird angezeigt.
2. Fügen Sie mehr Gewicht hinzu.

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Stromversorgung	Dynamokubel
Gewichtseinheit	g / oz / lb:oz / kg
Wägebereich	min. 2 kg (rund 4,41 lb) max. 50 kg (rund 110 lb)
Auflösung.....	10 g / 0,02 lb
Genauigkeit	±400 g (rund 0,882 lb) bei Gewichten von <20 kg (rund 44 lb)
Betriebs-/Lagerbedingungen	0 bis +40 °C, 20 – 80 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen.....	ca. 172 x 34 x 28 mm (B x H x T)
Gewicht.....	ca. 95 g

Operating Instructions

VC-KS50 Luggage Scale

Item No. 2178056

Intended use

Use the scale for weighing pieces of luggage up to 50 kg. Measured weights can be read from the display. Hook your luggage up to the scale using the integrated strap.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in hazards.

Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Scale
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



Explanation of symbols



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.

Safety Instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
- has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
- has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

b) Weighing

- Do not overload the product. Observe the max. weight as indicated in the Technical Data.
- Do not use to weigh objects other than pieces of luggage.

Operation

a) Managing the power supply

Power is supplied through an internal capacitor charged by the built-in dynamo. Manage the power supply as follows:

- Push the dynamo knob on the side of the product to spin the dynamo and charge the capacitor.
- You can recharge the capacitor while weighing is in progress.
- When the symbol shows three bars the capacitor is fully charged.
- When the symbol flashes the capacitor is depleted and the product turns off shortly after. Use the dynamo to recharge the capacitor.

b) Weighing

- Only weights [W] with $2 \text{ kg} \leq W \leq 50 \text{ kg}$ can be measured.
- If the product is overloaded, <Err> displays.
- If the product is overloaded at startup, <out2> displays.

Weigh as follows:

1. Guide the strap through the handle of your luggage piece (weight) and close the buckle. Make sure the strap sits securely to avoid injury.
2. Push the dynamo knob to turn the product on. Wait until <0.00> displays.
 - In case a number other than <0.00> shows, press the U/T button to zero the display.
3. Repeatedly hold down the U/T button for approx. 2 seconds to toggle through the weight units < g / oz / lb:oz / kg >. Stop at the desired one.
4. Hold the product securely with a tight grip. Lift the (weight) until it is suspended.
5. Wait for the display to stabilize. <Hold> displays.
6. Lower the (weight) to the ground.
7. Press the U/T button to zero the display and ready the product for taking a new measurement.

Tare function

Use the tare function to add additional weight when weighing is in progress.

1. After the display stabilizes and <Hold> displays, press the U/T button to zero the display. <Tare> displays.
2. Continue adding more weight.

Care and cleaning

- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Power supply.....	Dynamo
Weight units.....	g / oz / lb:oz / kg
Weighing capacity	min. 2 kg (approx. 4.41 lb) max. 50 kg (approx. 110 lb)
Resolution.....	10 g / 0.02 lb
Accuracy.....	± 400 g (approx. 0.882 lb), for weights > 20 kg (approx. 44 lb)
Operating/Storage conditions	0 to +40 °C, 20 – 80 % RH (non-condensing)
Dimensions.....	approx. 172 x 34 x 28 mm (W x H x D)
Weight	approx. 95 g

F Mode d'emploi

Pèse-bagages VC-KS50

N° de commande 2178056

Utilisation prévue

Utilisez la balance pour peser les bagages jusqu'à 50 kg. Les poids mesurés peuvent être lus à l'écran. Accrochez vos bagages à la balance grâce à la sangle intégrée.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Balance
- Mode d'emploi

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériau d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
- a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
- a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

b) Pesée

- Ne surchargez pas l'appareil. Respectez le poids maximal indiqué dans les données techniques.
- N'utilisez pas la balance pour peser des objets autres que des bagages.

Fonctionnement

a) Gestion de l'alimentation électrique

L'alimentation est fournie par un condensateur chargé par une dynamo intégrée. Gérez l'alimentation électrique comme suit :

- Appuyez sur le bouton de la dynamo situé sur le côté du produit pour faire tourner la dynamo et charger le condensateur.
- Vous pouvez décharger le condensateur pendant la pesée.
- Lorsque le symbole affiche trois barres, le condensateur est complètement chargé.
- Lorsque le symbole clignote, le condensateur est déchargé et le produit s'éteint peu de temps après. Utilisez la dynamo pour recharger le condensateur.

b) Pesée

- Seuls les poids [W] tels que $2 \text{ kg} \leq W \leq 50 \text{ kg}$ peuvent être mesurés.
- Si l'appareil est surchargé, <Err> s'affiche.
- Si l'appareil est surchargé au démarrage, <out2> s'affiche.

Effectuez la pesée de la manière suivante :

1. Passez la sangle dans la poignée de votre bagage (poids) et fermez la boucle. Assurez-vous que la sangle est bien fixée pour éviter toute blessure.
2. Appuyez sur le bouton de la dynamo pour allumer l'appareil. Patientez jusqu'à ce <0.00> s'affiche.
 - Si une valeur autre que <0.00> s'affiche, appuyez sur le bouton **U/T** pour mettre l'affichage à zéro.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **U/T** et maintenez-le enfoncé pendant env. 2 secondes pour basculer entre les unités de poids < g / oz / lb:oz / kg >. Arrêtez-vous à l'unité souhaitée.
4. Tenez l'appareil en toute sécurité en serrant fermement la poignée. Soulevez le (poids) jusqu'à ce qu'il soit suspendu.
5. Attendez que la valeur affichée se stabilise. <Hold> s'affiche.
6. Abaissez le (poids) jusqu'au sol.
7. Appuyez sur le bouton **U/T** pour remettre à zéro l'affichage et préparer l'appareil à prendre une nouvelle mesure.

Fonction Tare

Utilisez la fonction Tare pour ajouter un poids supplémentaire pendant la pesée.

1. Si la valeur affichée se stabilise et si <Hold> s'affiche, appuyez sur le bouton **U/T** pour mettre l'affichage à zéro. <Tare> s'affiche.
2. Continuez à ajouter plus de poids.

Nettoyage et entretien

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et sans fibres.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Alimentation en énergie.....	Dynamo
Unités de poids.....	g / oz / lb:oz / kg
Capacité de la pesée.....	min. 2 kg (env. 4,41 lb) max. 50 kg (env. 110 lb)
Résolution.....	10 g / 0,02 lb
Précision.....	± 400 g (approx. 0,882 lb), pour des poids > 20 kg (env. 44 lb)
Conditions de fonctionnement / stockage.....	-10 à + 40 °C, 20 à 80 % d'HR (sans condensation)
Dimensions.....	env. 172 x 34 x 28 mm (L x H x p)
Poids.....	env. 95 g

Gebruiksaanwijzing

VC-KS50 kofferweegschaal

Artikelnr. 2178056

Beoogd gebruik

Gebruik de weegschaal voor het wegen van bagage tot 50 kg. Gemeten gewichten kunnen op het display worden afgelezen. Haak uw bagage aan de weegschaal vast met behulp van de geïntegreerde riem.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Vanwege veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik in gevaren resulteren.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden overhandigd.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Schaal
- Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



Verklaring van de symbolen



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische druk.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
- gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
- onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen heeft over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Wegen

- Overbelast het product niet. Let op het max. gewicht zoals aangegeven in de technische gegevens.
- Niet gebruiken om andere voorwerpen dan koffers te wegen.

Bediening

a) De stroombron beheren

De stroombron wordt geleverd door een interne condensator die wordt opgeladen door een interne dynamo. Beheer de stroombron als volgt:

- Druk op de dynamo-knop aan de zijkant van het product om de dynamo te draaien en de condensator op te laden.
- U kunt de condensator opladen terwijl u bezig bent met wegen.
- Als het symbol drie balken laat zien, is de condensator volledig opgeladen.
- Als het symbol knippert is de condensator leeg en wordt het product kort erna automatisch uitgeschakeld. Gebruik de dynamo om de condensator op te laden.

b) Wegen

- Alleen gewichten [W] met $2 \text{ kg} \leq W \leq 50 \text{ kg}$ kunnen worden gewogen.
- Als het product overbelast is, wordt **<Err>** weergegeven.
- Als het product overbelast is tijdens het starten, verschijnt **<out2>** op het display.

Weeg als volgt:

- Leid de riem door de handgreep van uw bagagestuk (gewicht) en sluit de gesp. Zorg ervoor dat de riem goed vast zit om letsel te voorkomen.
- Druk op de knop van de dynamo om het product in te schakelen. Wacht totdat **<0.00>** op het display verschijnt.
 - Als er een ander cijfer als **<0.00>** verschijnt, drukt u op de **U/T** knop om het display op nul te zetten.
- Druk herhaaldelijk op de **U/T** knop gedurende ca. 2 seconden om te wisselen tussen de gewichtseenheden **< g / oz / lb:oz / kg >**. Stop bij de gewenste eenheid.
- Houd het product stevig vast met een stevige greep. Til het (gewicht) op totdat het vrij hangt.
- Wacht tot de waarde stabiliseert. **<Hold>** verschijnt.
- Laat het (gewicht) tot op de grond zakken.
- Druk op de **U/T** knop totdat nul op het display verschijnt waarna het product gereed is voor een nieuwe meting.

Tarrafunctie

Gebruik de tarrafunctie om tijdens het wegen extra gewicht toe te voegen.

- Als de weergave stabiliseert en **<Hold>** verschijnt, drukt u op de **U/T** knop om nul op het display te laten verschijnen. **<Tare>** verschijnt.
- Ga door met het toevoegen van meer gewicht.

Onderhoud en reiniging

- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of steringen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Voeding.....	Dynamo
Gewichteenheden.....	g / oz / lb:oz / kg
Weegcapaciteit.....	min. 2 kg (ca. 4.41 lb) max. 50 kg (ca. 110 lb)
Resolutie.....	10 g / 0,02 lb
Nauwkeurigheid.....	± 400 g (ca. 0.882 lb), voor gewichten > 20 kg (ca. 44 lb)
Bedrijfs-/opslagcondities.....	0 tot +40 °C, 20 – 80 % RV (niet-condenserend)
Afmetingen	ca. 172 x 34 x 28 mm (b x h x d)
Gewicht.....	ca. 95 g