

## Zásuvka - EO-D/UT - 0804000

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka, Druh konektoru typ D, Šroubové připojení, pro Indii/Afriku a další země, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

### Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4055626224640

### Technické údaje

#### Rozměry

Šířka	45 mm
Výška	75 mm
Hloubka	57,5 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 60 °C
----------------------------	------------------

#### Všeobecné

Jmenovité napětí $U_N$	250 V AC (50 Hz)
Jmenovitý proud $I_N$	6 A
Ukazatel stavu	Ne
Materiál kontakt	CuZn37
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Normy/předpisy	IS 1293
Identifikace země	Indie / Afrika

#### Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12

# Zásuvka - EO-D/UT - 0804000

## Technické údaje

### Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení
---------------	--------------------

### Normy a určování

Normy/předpisy	IS 1293
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27142300
eCl@ss 6.0	27142300
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 8.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

### ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC000125
ETIM 4.0	EC000125
ETIM 5.0	EC001663
ETIM 6.0	EC001663
ETIM 7.0	EC001663

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121406

## Příslušenství

### Popisky svorek, nepotíštěný

# Zásuvka - EO-D/UT - 0804000

## Příslušenství

UC-TMF 8 - 0818137



UC-TMF 16 - 0819262



ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781




ZBF 16:UNPRINTED - 0827464



## Výkresy

### Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>