

Zásuvka - EO-CF/UT/LED/F/GN - 0804030

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zásuvka, Druh konektoru typ CF, Šroubové připojení, Světelná indikace a pojistka 5 x 20 mm, 6,3 A, zelená, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4055626225715

Technické údaje

Rozměry

Šířka	45 mm
Výška	75 mm
Hloubka	60 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 60 °C
----------------------------	------------------

Všeobecné

Jmenovité napětí U _N	250 V AC (50 Hz)
Jmenovitý proud I _N	16 A
Ukazatel stavu	ano
Materiál kontakt	CuZn37
Barva	zelená
	6021
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Normy/předpisy	VDE 0620-1
Identifikace země	Německo

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24

Zásuvka - EO-CF/UT/LED/F/GN - 0804030

Technické údaje

Data připojení

Průřez vodiče AWG max.	12
Typ připojení	Šroubové připojení

Normy a určování

Normy/předpisy	VDE 0620-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27142300
eCl@ss 6.0	27142300
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 8.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

ETIM

ETIM 5.0	EC001663
ETIM 6.0	EC001663
ETIM 7.0	EC001663

Aprobace

VDE Zeichengenehmigung /

Podrobnosti schválení

VDE Zeichengenehmigung 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	16 A

Zásuvka - EO-CF/UT/LED/F/GN - 0804030

Aprobace

mm²/AWG/kcmil	

Příslušenství

Popisky svorek, nepotištěný

UC-TMF 8 - 0818137



UC-TMF 16 - 0819262



ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



ZBF 16:UNPRINTED - 0827464



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>