

Nosiče označení vodiče - PATO 1/12 - 0827081

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěná, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 2 ... 3,5 mm, velikost popisovaného pole: 4 x 12 mm

Vaše výhody

- ✓ Popisovatelné plastovými štítky UC-WMT ..., US-WMT ... nebo zástrčnými štítky EMT
- ✓ Pro dodatečný popis již zapojených zařízení se používají tato označovací pouzdra

Obchodní data

package_quantity	1000
GTIN	4046356416733

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	12 mm
Šířka (a)	5,6 mm
Průměr kabelu	2 mm ... 3,5 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-50 °C ... 80 °C
----------------------------	------------------

Všeobecné

Barva	průhledná
Provedení	Profil
Obsažené látky	bez silikonu
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PVC
Označení způsobu montáže	připnutí

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
------------	--

Nosiče označení vodiče - PATO 1/12 - 0827081

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909057,P]
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>