

Nosiče označení vodiče - PATG 5/18 - 0828059

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěná, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 10 ... 14 mm, velikost popisovaného pole: 18 x 4 mm

Vaše výhody

- ✓ Popisování probíhá vhodnými zástrčnými štítky UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... a EMT ...
- ✓ Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
- ✓ Pouzdro PATG ... je neztratitelný nosič označení
- ✓ Vodiče o průměru od 0,6 ... 50 mm mohou být takto označeny

Obchodní data

package_quantity	200
GTIN	4046356467025

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	18 mm
Šířka (a)	15 mm
Průměr kabelu	10 mm ... 14 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-50 °C ... 80 °C
----------------------------	------------------

Všeobecné

Barva	průhledná
Provedení	Profil
Obsažené látky	bez silikonu
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PVC
shodný s RoHS	ano
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	nasunutí
Průřez minimální	10 mm²
Průřez maximální	14 mm²

Normy a určování

Nosiče označení vodiče - PATG 5/18 - 0828059

Technické údaje

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
-------------------	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	[NO ASSET AVAILABLE: TXB,10909057,P]
ETIM 7.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>