

Připojovací modul - EM-CPS-TB3/63A - 1002633

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Připojovací modul s integrovanými pružinovými svornicemi pro vedení od 1,5 do 16 mm², 3pólový, maximálně 63 A

Obchodní data

package_quantity	4
GTIN	4055626468242

Technické údaje

Rozměry

Šířka	22,5 mm
Výška	160 mm
Hloubka	115 mm

Všeobecné

Jmenovité napětí	690 V AC (IEC)
	600 V AC (UL)
Jmenovitý proud	63 A (IEC)
	48 A (UL)
Pevnost jmenovitého rázového proudu	10 kA
Maximální povolené napětí	1000 V AC/DC
Proudová zatížitelnost maximální	80 A (IEC)
Krytí	IP20
SCCR	6 kA
	50 kA (Class J 60 A / 600 V AC)

Data připojení 1

Označení připojky	Počet bodů připojení
Průřez vodiče tuhý	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Průřez vedení AWG	14 ... 6

Normy a určování

Izolační pevnost	1000 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV

Environmental Product Compliance

Připojovací modul - EM-CPS-TB3/63A - 1002633

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201
eCl@ss 10.0.1	27371392

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

Aprobace

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Podrobnosti schválení

UL Listed ®

cUL Listed ®

EAC ENEC

cULus Listed ®

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>