

Krycí profil - AP-NLS N - 1013634

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Krycí profil, délka: 300 mm, barva: průhledná

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4055626492094

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	300 mm
-----------	--------

Všeobecné

Barva	průhledná
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190
eCl@ss 10.0.1	27141190

Krycí profil - AP-NLS N - 1013634

Klasifikace

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000012
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121410

Příslušenství

Lišta neutrálního vodiče

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



Popisky svorek, nepotištěný

ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997



Výkresy

