

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Dvoupatrová svorkovnice, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vaše výhody

- ✓ Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
- ✓ Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
- ✓ Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626536996

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	2
Počet přípojek	6
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,77 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	20 A
Zatěžovací proud maximální	24 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)
Jmenovité napětí U _N	800 V
Otevřená boční stěna	Ano

Rozměry

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Technické údaje

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	111,8 mm
Rozteč	5,2 mm
Výška NS 35/7,5	55 mm
Výška NS 35/15	62,5 mm

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrem max	0,5 mm ²
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A3

Normy a určování

Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Klasifikace

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
--------------------	----------

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENEC

Příslušenství

Oddělovací deska sekcí

ATP-STTB 4 - 3030747



Koncový kryt

D-PTTBS 2,5-TWIN - 3210608



Šroubovací nástroj

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



ST-BW - 1207608



Nosiče štítků

STP 5-2-ZB - 3037643



GBS-ZB/26X6 - 0809298



Popisky svorek, nepotíštěný

GBS 5-25X12 - 0810588



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



UC-TMF 5 - 0818153



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733


Příslušenství

UCT-TMF 5 - 0828744



Dokumentace

PT-IL - 3208090



Záslepka

CEC 2,5 - 3062757



Zástrčka pro instalaci elektron. prvku

P-CO 2-5 R47K - 3032447



Výstražný štítek potištěný

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

WS PT 2,5 - 1029026



WS-DIO PT 2,5 - 1029037



Zástrčný můstek

FBS 2-5 - 3030161



FBS 3-5 - 3030174



FBS 4-5 - 3030187



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

FBS 5-5 - 3030190



FBS 10-5 - 3030213



FBS 20-5 - 3030226



FBS 50-5 - 3038930



FBSR 2-5 - 3033702



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

FBSR 3-5 - 3001591



FBSR 4-5 - 3001592



FBSR 5-5 - 3001593



FBSR 10-5 - 3033710



FBS 2-5 BU - 3036877



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

FBS 3-5 BU - 3036880



FBS 4-5 BU - 3036893



FBS 5-5 BU - 3036903



FBS 10-5 BU - 3036916



FBS 20-5 BU - 3036929



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

FBS 50-5 BU - 3032114



Vertikální můstek

FBS-PV - 3032185



Nosná lišta

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Popisky svorek, potištěné

ZB 5 CUS - 0824962



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



UC-TM 5 CUS - 0824581



UCT-TM 5 CUS - 0829595



ZBF 5 CUS - 0825025



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



UC-TMF 5 CUS - 0824638



UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Zkušební zástrčka

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

MPS-MT - 0201744



PS-5 - 3030983



PS-5/2,3MM RD - 3038723



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

ISH 2,5/0,2 - 3002843



ISH 2,5/0,5 - 3002856



ISH 2,5/1,0 - 3002869



Zásuvka pro zkušební zástrčku

PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Oddělovací deska

DP PS-5 - 3036725



Plánovací a označovací software

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 2,5-TWIN/U-OG/O-GN - 1032733

Příslušenství

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Koncovka

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>