

## Lisovací kleště - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Lisovací kleště, pro lisovanou spojku COMBICON průřez 0,14 – 0,75 mm<sup>2</sup>. Odjistitelná zábrana, přesné paralelní lisování, přední zavedení, B lisování, vč. 2 polohovacích pomůcek

### Vaše výhody

- Přesně zhotovené zápustky nabízejí současně vysokou kvalitu při zpracování kontaktů
- Vysoká lisovací síla při malé vynaložené síle rukou
- Označená stanoviště zápustky pro přesné zpracování příslušných průřezů
- Paralelní pohyby kloubů pro symetrické a optimální výsledky lisování
- [NO ASSET AVAILABLE: TXB,11742817,P]
- [NO ASSET AVAILABLE: TXB,11742818,P]
- [NO ASSET AVAILABLE: TXB,11742819,P]

### Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626722979

### Technické údaje

#### Rozměry

Délka (b)	233 mm
-----------	--------

#### Všeobecné

Tvarování	Lisování B
Název	Místo zalisování 1
Průřez maximální	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG max	22
Název	Místo zalisování 2
Průřez maximální	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	20
Název	Místo zalisování 3
Průřez maximální	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG max	18
Stanoviště zápustky	Místo zalisování 4
Průřez minimální	0,14 mm <sup>2</sup>
Průřez maximální	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG min	26

# Lisovací kleště - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998

## Technické údaje

### Všeobecné

<b>AWG max</b>	24
<b>Hmotnost</b>	450 g
<b>Průřez minimální</b>	0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Průřez maximální</b>	0,75 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

### eCl@ss

<b>eCl@ss 6.0</b>	21043800
<b>eCl@ss 7.0</b>	21043811
<b>eCl@ss 9.0</b>	21043811
<b>eCl@ss 10.0.1</b>	21043811

### ETIM

<b>ETIM 6.0</b>	EC000168
<b>ETIM 7.0</b>	EC000168

## Aprobace

---

EAC /

---

Podrobnosti schválení

<b>EAC ENEC</b>
-----------------

## Příslušenství

### Lisovací dutinkový kontakt

PTCM-MP-P 0,14-0,5 - 1013781



PTCM-MP-P 0,34-0,75 - 1013780



## Lisovací kleště - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998

### Příslušenství

PTCM-MP-PI 0,14-0,5 - 1013990



PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - 1013989



MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 - 1013425



MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - 1013419



### Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>