

Spojka - VS-MP-PPC/CG-10G - 1403678

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Multiport datová přípojka: Push-Pull RJ45, 10 Gbit/s, pro pasivní kabeláž PROFINET u robotů, vč. montážní patky.

Popis produktu

Data Push-Pull spojky; varianta 14



Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356664288

Technické údaje

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C
----------------------------	------------------

Obecné údaje

Zatěžovací napětí (III/3)	72 V (DC)
Typ připojení	IDC
Materiál pouzdra	Profil hliníkového svazku/zinkový tlakově litý díl

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27061800
eCl@ss 6.0	19179200
eCl@ss 7.0	19179290

Spojka - VS-MP-PPC/CG-10G - 1403678

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	19179290
eCl@ss 9.0	19179290
eCl@ss 10.0.1	19179290

ETIM

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134
ETIM 6.0	EC000310
ETIM 7.0	EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	43222604

Aprobace


EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENEC

Výkresy

Vrtací schéma



Výkres v měřítku

