

## Lisovací kontakt - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kulaté konektory (na straně kabelu), Lisovací kontakt, průřez vodiče max.: 4 mm<sup>2</sup>, Typ připojení: Lisovaný spoj, Druh kontaktu: Kolík

### Popis produktu

Kolíkový kontakt pro přístrojové konektory PRC

### Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4046356864473

### Technické údaje

#### Data připojení

Min. průřez vodiče, ohebný	4 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG max.	12
Průřez vodiče AWG min.	12
Druh kontaktu	Kolík

#### Údaje o materiálu

Materiál kontakt	CuZn
------------------	------

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103

# Lisovací kontakt - CK2,5-M-4 AG - 1409208

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440103

### ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121413

## Příslušenství

### Nástroj pro lisování konektorů

CRIMPFOX-TC 4 - 1212113



---

## Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>