

Redukční adaptér - REDUC-K-KV-M25/M20 BK - 1411232

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Redukční adaptér z plastu, M25 na M20, včetně o-kroužku

Popis produktu

Redukováno M25 na M20

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356914147

Technické údaje

Rozměry

Délka	14 mm
Délka bez připojovacího závitu	6 mm
Průměr spojovacího závitu	25 mm
Klíčový otvor čepičkové matice	29 mm
Šestíhran rohový rozměr	32 mm
Délka připojovacího závitu	8 mm

Podmínky okolí

Krytí (IP)	IP65 (V závislosti na použitém šroubení)
Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 100 °C

Všeobecné

Materiálem	Polyamid zesílený skelným vláknem
Vnější závit	M25
Vnitřní závit	M20
Utahovací moment	3,5 Nm ... 5 Nm
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Barva	černá

Normy a určování

Bezhalogenovost	ne
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Environmental Product Compliance

Redukční adaptér - REDUC-K-KV-M25/M20 BK - 1411232

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27440201

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
--------------------	----------

Výkresy

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>