Protimatice - A-INL-M25-S-S - 1411250

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Protimatice, Ušlechtilá ocel 1.4305, pro závit M25 x 1,5, barva: stříbrná

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356923828

Technické údaje

Rozměry

Délka	3,5 mm
Průměr spojovacího závitu	25 mm
Kontramatice - šířka klíče	30 mm
Šestihran rohový rozměr	33,5 mm

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-70 °C ... 220 °C

Všeobecné

Materiálem	Ušlechtilá ocel 1.4305
Typ závitu strana připojení	M25 x 1,5
Barva	stříbrná

Normy a určování

Bezhalogenovost	ano

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27069219

Protimatice - A-INL-M25-S-S - 1411250

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27069219
eCl@ss 9.0	27144424
eCl@ss 10.0.1	27144424

ETIM

ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000940
ETIM 7.0	EC000940

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161716

Výkresy

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com