Svorka desky plošných spojů - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-FU,SE - 1705966

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

Svorka desky plošných spojů, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 7, barva: zelená



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356813532

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	10 mm
Rozteč	3,81 mm
Rozměr a	22,86 mm
Šířka [w]	26,66 mm
Konstrukční výška	9,5 mm
Výška [h]	13 mm
Délka pinu [P]	3,5 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	1,1 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	SMKDS 1
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Jmenovité napětí (III/2)	200 V
Jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	10 A
Jmenovitý průřez	1 mm²
Délka odstranění izolace	5 mm
Počet pólů	7
Závit šroubu	M2
Utahovací moment min.	0,22 Nm
Utahovací moment max	0,25 Nm

Data připojení

Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	16

Svorka desky plošných spojů - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-FU,SE - 1705966

Technické údaje

Data připojení

2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,14 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,14 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	0,2 mm²

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

CSA / EAC / cULus Recognized /

Svorka desky plošných spojů - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-FU,SE - 1705966

Aprobace

Podrobnosti schválení

CSA		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	150 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	28-16	28-16

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-16	30-16

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com