

Přípojka lištové sběrnice - TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - 2202890

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektory sběrnice na nosnou lištu, počet pólů: 8, rozteč: 2,54 mm, barva: světle šedá, 7 paralelních kontaktů/1 sériový kontakt

Vaše výhody

- ✓ Prostorově úsporná montáž v nosné liště
- ✓ Návrh kontaktů umožňuje jednoduché zasunutí elektronických modulů
- ✓ Napájení a komunikace bez dalšího propojení
- ✓ Paralelní a sériové kontakty pro přenos signálu a dat



Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4055626382166

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	25 mm
Rozteč	2,54 mm

Všeobecné

Počet pólů	8
Jmenovitý proud I _N	6 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Přípojka lištové sběrnice - TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - 2202890

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>