

Adaptér na nosnou lištu - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Adaptér na nosnou lištu pro montáž pouzdra UCS 125-87-H (dlouhá strana) nebo UCS 145-125-H (krátká strana) na nosnou lištu NS 35, je vsazen do pouzdra místo boční stěny UCS SW 125, materiál: polykarbonát, barva: světle šedá, podobná RAL 7035

Vaše výhody

- Praktické možnosti individualizace
- Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
- Flexibilní možnosti montáže pro použití v rozvaděčích a poli
- Možnost přizpůsobení aplikaci díky totožným úchytům v pouzdře
- Různé barvy pro snadné rozlišení uvnitř i vně rozvaděče

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626540337

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ	UCS DIN 125-H 7035
Druh čís.	2203841
Provedení	vysoký

Rozměrové údaje

Šířka [w]	59,4 mm
Výška [h]	96 mm
Hloubka [d]	16,9 mm

Údaje o materiálu

Barva (RAL)	světle šedá (7035)
Izolační materiál	PC
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	PC

Podmínky okolí

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 100 °C
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu)

Obecná upozornění

Adaptér na nosnou lištu - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841

Technické údaje

Obecná upozornění

Poznámka	Dbejte pokynů v datovém listu.
-----------------	--------------------------------

Údaje o balení

Jednotka balení	1
Pojmenování balících jednotek	Kus

Normy a předpisy

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
-------------------------------------	----

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27370400
eCl@ss 6.0	27370400
eCl@ss 7.0	27370419
eCl@ss 8.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 5.0	EC001024
ETIM 6.0	EC001024
ETIM 7.0	EC001024

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>