

## Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Čelní deska řady ECS, M12 (2x), pojistka proti uvolnění. Krytí pouzdra IP66/67/69 při kombinaci s příslušným pouzdem. Barva: Černá (9005), šířka: 196 mm, výška: 34 mm, hloubka: 62 mm

### Vaše výhody

- ☒ Součást zařízení EnviroCase
- ☒ Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- ☒ S čelní deskou připevněnou k patici splňuje požadavky na stupeň krytí IP66/IP67
- ☒ Montáž bez použití nářadí
- ☒ Běžné rozhraní s konektory M12

### Obchodní data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 5             |
| GTIN             | 4055626381411 |

### Technické údaje

#### Vlastnosti výrobku

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Typ            | ECS-P-122X169-L-UV1-2M12      |
| Druh čís.      | 2230006                       |
| Provedení      | Pojistka proti uvolnění       |
| Způsob montáže | Mechanické zajištění k patici |

#### Rozměrové údaje

|                  |        |
|------------------|--------|
| Výkres v měřítku |        |
| Šířka [ w ]      | 196 mm |
| Výška [ h ]      | 34 mm  |
| Hloubka [ d ]    | 62 mm  |

#### Údaje o materiálu

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Barva (RAL)                  | černá (9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0           |

# Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

## Technické údaje

### Údaje o materiálu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Materiál pouzdra</b> | PC (polykarbonát) |
|-------------------------|-------------------|

### Podmínky okolí

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Teplota prostředí (provoz)</b> | -40 °C ... 100 °C |
|-----------------------------------|-------------------|

### Údaje o desce plošných spojů

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| <b>Počet slotů desky plošných spojů</b> | 1 |
|-----------------------------------------|---|

### Údaje o balení

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>Jednotka balení</b>               | 5   |
| <b>Pojmenování balicích jednotek</b> | Kus |

### Normy a předpisy

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>Třída hořlavosti podle UL 94</b> | V0 |
|-------------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REACH SVHC</b> | Lead 7439-92-1                                                                     |
| <b>China RoHS</b> | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let                       |
|                   | Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“ |

## Klasifikace

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 27180401 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27180401 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27180505 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27180505 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27180800 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27182702 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27182702 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27182702 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 3.0</b> | EC001031 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001031 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000058 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC001031 |
| <b>ETIM 7.0</b> | EC001031 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 31261501 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 31261501 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 31261501 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 31261501 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 31261501 |

## Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Příslušenství

**Kontaktní vložka**

SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - 1432444



---

SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - 1436628



---

SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 1432457



---

SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - 1432431



---

SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 1436644



## Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

### Příslušenství

SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - 1437009



---

SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 1436990



---

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 1424199



---

SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - 1424195



---

SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - 1424201



---

SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - 1424197



# Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

## Příslušenství

---

SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - 1424193



SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - 1424180



## Ochranný kryt

---

PROT-M12 - 1680539



PROT-M12 SH - 1503302




## Výkresy

---

## Čelní deska - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>