

Kabel - CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S - 2305596

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Osazený, stíněný kulatý kabel; přípojka 1: Lišta s trny D-SUB (1x 9-pólový); přípojka 2: Lišta s trny D-SUB (1x 9-pólový); délka kabelu: 3 m

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356011938

Technické údaje

Všeobecné

Max. přípustné provozní napětí	25 V AC
	60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	2 A
Délka kabelu	3 m
Vnější průměr kabelu	7,5 mm
Dílčí žíla, průřez	0,25 mm ²
Dílčí žíla, průřez [AWG]	24
Stínění	ano
	Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 %

Normy a určování

Odolnost vůči plameni	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 část 332-1
Přípojka podle normy	CUL

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Data připojení 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Typ připojení	Lišta s trny D-SUB
Počet přípojek	1
Počet pólů	9

Data připojení 2

Kabel - CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S - 2305596

Technické údaje

Data připojení 2

Označení připojky	Úroveň řízení
Typ připojení	Lišta s trny D-SUB
Počet připojek	1
Počet pólů	9

Podporovaná řídicí jednotka

Řídicí jednotka	univerzální
-----------------	-------------

Barevný kód

Konektor 1 = konektor 2 (volitelně) = barva žíly	D-SUB 9 (1) = D-SUB9 (1) = bílá
	D-SUB 9 (2) = D-SUB9 (2) = hnědá
	D-SUB 9 (3) = D-SUB9 (3) = zelená
	D-SUB 9 (4) = D-SUB9 (4) = žlutá
	D-SUB 9 (5) = D-SUB9 (5) = šedá
	D-SUB 9 (6) = D-SUB9 (6) = růžová
	D-SUB 9 (7) = D-SUB9 (7) = modrá
	D-SUB 9 (8) = D-SUB9 (8) = červená
	D-SUB 9 (9) = D-SUB9 (9) = černá

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242200
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249205
eCl@ss 8.0	27249205
eCl@ss 9.0	27242220

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620

Kabel - CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S - 2305596

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA ®	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A
mm ² /AWG/kcmil	

UL Recognized ⚡	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized ⚡	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	

EAC Ⓜ	

cULus Recognized ⚡	

Příslušenství

Kabel nosiče štítků

KME - 0807083



Kabel - CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S - 2305596

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>