

Monitor - BL FPM 21.5 - 2400515

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



21,5" LCD plochý monitor s krytím IP65 a projektovanou kapacitní dotykovou obrazovkou

Popis produktu

Basicline BL FPM 21.5 je plochá obrazovka pro průmyslové aplikace použitelná všude tam, kde má být obrazovka umístěna ve větší vzdálenosti.

Vaše výhody

- 21,5palcový displej
- Displejový port 1.2, vstupy VGA a DVI-I
- Integrovaná konfigurační tlačítka
- Teplota okolí při provozu od -10 do 60 °C
- Dotykový displej 21,5"

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626076201

Technické údaje

Upozornění

Omezení užívání	EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
-----------------	---

Displej

Displej	54,6 cm / 21,5"-TFT
Rozlišení obrazovky	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Dotyková technologie	projektivně-kapacitní, desetibodová obsluha
Jas	300 cd/m ² typický (regulovatelný)
Podsvícení pozadí	LED
Podsvícení pozadí MTBF	> 50000 h
Barvy	16,7 mil. barev

Data monitoru

Sít'	bez sítě
Rozhraní	1x USB typ A (pouze pro dotykové ovládání)
Výstup z monitoru	1x displejový port
	1x DVI-D
	1x VGA

Monitor - BL FPM 21.5 - 2400515

Technické údaje

Data monitoru

Zásuvná místa	bez zásuvného místa
Optická mechanika	bez jednotky

Všeobecné

Způsob montáže	VESA MIS-D, 100
	Čelní montáž
Hmotnost	7,87 kg

Okolní podmínky

Druh ochrany	IP65 (z čelní strany), IP20 (ze zadní strany)
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 75 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz)	10 % ... 90 % (bez kondenzace par)
Vibrace (provozní)	1g
Šok	15g, délka impulzu 11 ms

Napájení přístrojů

Napájecí napětí	24 V DC (±10 %)
Síťová část	24 V DC

Normy a určování

Šok	15g, délka impulzu 11 ms
Vibrace (provozní)	1g

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010601
eCl@ss 4.1	24010601
eCl@ss 5.0	19029001
eCl@ss 5.1	27330200
eCl@ss 6.0	27242300
eCl@ss 7.0	27242301
eCl@ss 8.0	19200201
eCl@ss 9.0	19200103

ETIM

ETIM 3.0	EC001425
ETIM 4.0	EC001428
ETIM 5.0	EC001428

Monitor - BL FPM 21.5 - 2400515

Klasifikace

ETIM

ETIM 6.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172401
UNSPSC 7.0901	43211902
UNSPSC 11	43172401
UNSPSC 12.01	43211902
UNSPSC 13.2	43211902

Aprobace

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Podrobnosti schválení

UL Listed

cUL Listed

EAC

cULus Listed

Příslušenství

Montážní materiál

BL FPM MOUNTING KIT - 2403287



Monitor - BL FPM 21.5 - 2400515

Příslušenství

VL 2.0M DP CABLE - 2404774



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>