

## Zástrčka - AXL CN S/UL - 2701421

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Napájecí zástrčka Axioline F krátká (např. pro AXL F BK ...)

### Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4046356749466

### Technické údaje

#### Všeobecné

aplikace	Axioline
----------	----------

#### Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	16
Délka odstranění izolace	8 mm

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240409
eCl@ss 4.1	27240409
eCl@ss 5.0	27242205
eCl@ss 5.1	27242600
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249290

## Zástrčka - AXL CN S/UL - 2701421

### Klasifikace

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 8.0</b>	27249290
<b>eCl@ss 9.0</b>	27242692
<b>eCl@ss 10.0.1</b>	27242692

#### ETIM

<b>ETIM 3.0</b>	EC001599
<b>ETIM 4.0</b>	EC002584
<b>ETIM 5.0</b>	EC002584
<b>ETIM 6.0</b>	EC002584
<b>ETIM 7.0</b>	EC002584

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	43172015
<b>UNSPSC 7.0901</b>	43201404
<b>UNSPSC 11</b>	39121311
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121311
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121552

### Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>